

Philips  
Klasični mikro glasbeni  
sistem

10 W

MCM166



## Obsedeni z zvokom

Sproščanje ob čudoviti glasbi

Prepustite se fantastičnemu zvoku iz resnično kompaktnega in elegantnega Philipsovega klasičnega mikro glasbenega stolpa. Uživate v najljubši glasbi z MP3-CD-jev in predvajanju prek priklopa USB Direct z zmogljivo funkcijo Dynamic Bass Boost.

### Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

### Kakovostna reprodukcija zvoka

- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

### Obogatite svoje zvočno doživetje

- Skupna izhodna moč 10 W RMS

# PHILIPS

dovršeno in preprosto

## Značilnosti

### Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW



S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovimi predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

### Direktni USB



Z načinom neposredne povezave USB lahko enostavno izberete glasbo na napravi USB in predvajate vso vsebino. Preprosto vklopite svojo napravo USB in predvajajte glasbo ali izvozite vsebino iz naprave.

### Digitalno iskanje postaj in predstav.



Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

### Dynamic Bass Boost




Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

### Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi vrstni glasbe, ki jo poslušate.

### 10 W RMS



Sistem ima 10 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančnejše električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.



# Specifikacije

## Zvok

- Izhodna moč: 2 x 5 W RMS
- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost, 4 načini Digital Sound Control
- Regulacija glasnosti: gor/dol

## Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 7,6 cm nizkotonski zvočnik

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Načini predvajanja plošč: ponovitev/naključno/programiranje
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo, MW
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Fiksna FM zaključna antena
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

## Povezljivost

- Avdio/video izhod: Slušalke (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek

## Priročnost

- Alarmi: CD alarm, radijski alarm
- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: zgoraj
- Vrsta zaslona: Zaslona LCD
- Barva osvetlitve ozadja: modra

## Pribor

- Daljinski upravljalnik
- Drugo: Antena FM/MW, vodnik za hiter začetek
- Uporabniški priročnik: Angleščina, v več jezikih
- Garancija: Mednarodna garancija

## Dimenzije

- Bruto teža: 4,75 kg
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 134 x 153 mm
- Višina glavnega zvočnika: 233 mm
- Globina glavne enote: 209 mm
- Širina embalaže: 370 mm
- Višina glavne enote: 231 mm
- Višina embalaže: 270 mm
- Širina glavne enote: 147 mm
- Globina embalaže: 326 mm

## Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Napajanje: 220–240 V



Datum izdaje 2011-07-21

Različica: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975  
EAN: 87 12581 44872 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)