

Philips
Klasični mikro glasbeni
sistem

Motorizirana vratca CD-predvajalnika

MCM205



Obsedeni z zvokom

Sproščanje ob čudoviti glasbi

Odličen zvok imate na doseg roke s Philipsovimi klasičnimi mikro glasbenimi stolpomi. Predvajajte svoje najljubše skladbe v obliki MP3/WMA s funkcijo USB Direct ali MP3 Link. Elegantly oblikovani zvočniki za klasičen videz, ki ni nikoli iz mode.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe
- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Skupna izhodna moč 10 W RMS

Enostavna uporaba

- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Funkciji budilke in izklopnega časovnika



asimpleswitch.com

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Značilnosti

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

10 W RMS



Sistem ima 10 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Motoriziran nalagalnik CD-jev

Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnjejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.

MP3 Link



Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3

Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na zvočni sistem.

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW



S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovimi predvajalniki. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

Direktni USB



Z načinom neposredne povezave USB lahko enostavno izberete glasbo na napravi USB in predvajate vso vsebino. Preprosto vklopite svojo napravo USB in predvajajte glasbo ali izvozite vsebino iz naprave.



Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč: 2 x 5 W RMS/2 x 10 W glasbene moči
- Izboljšava zvoka: 4 načini Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 8,9 cm nizkotonski zvočnik
- Vrste zvočnikov: sistem zvočnikov Bass Reflex

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Drugo: Podpora oznak ID3
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo, MW
- Prednastavljene postaje: 30
- Antena: Fiksna FM zaključna antena, antena MW
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- Avdio/video izhod: Slušalke (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek
- USB: Gostitelj USB

Priročnost

- Alarmi: CD alarm, radijski alarm, USB-alarm
- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: motoriziran, pladenj
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD

Pribor

- Kabli/povezava: 3,5 mm vhodni stereo kabel, Adapter AC-DC
- Daljinski upravljalnik
- Drugo: vodnik za hiter začetek
- Uporabniški priročnik: v več jezikih
- Garancija: Mednarodna garancija

Dimenzije

- Bruto teža: 4,4 kg
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 146 x 140 mm
- Višina glavnega zvočnika: 232 mm
- Globina glavne enote: 222 mm
- Širina embalaže: 370 mm
- Višina glavne enote: 228 mm
- Višina embalaže: 330 mm
- Širina glavne enote: 152 mm
- Globina embalaže: 275 mm

Napajanje

- Napajanje: 50/60 Hz
- Napajanje: 110–240 V

Zelena

- Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W



Datum izdaje 2011-07-21

Različica: 1.0.6

12 NC: 8670 000 50598
EAN: 87 12581 47060 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com