

PHILIPS

16-en-1 Visage,
Cheveux et Corps

Multigroom series
7000

16 outils

Technologie DualCut

Jusqu'à 120 min d'autonomie

Utilisation sous la douche



MG7730/15



Style et précision ultimes

Tondeuse haut de gamme 16-en-1 ultra-polyvalente

Un style parfait avec la plus précise et polyvalente de nos tondeuses. Ses 16 outils haut de gamme vous donnent les moyens d'affirmer votre style, de la tête aux pieds. Profitez d'une précision maximale grâce aux lames DualCut, et améliorez votre maîtrise grâce au manche antidérapant en caoutchouc.

Performance de coupe

- Technologie DualCut, pour une précision maximale avec 2 fois plus de lames

Polyvalent

- Taillez et stylisez votre barbe, vos cheveux et les poils de votre corps avec 16 outils
- Tondeuse en métal pour tailler avec précision la barbe, les cheveux et le corps
- Le rasoir corps permet un rasage confortable des poils de votre corps
- Rasoir de précision pour une barbe, des pattes et une nuque parfaitement dessinées
- La tondeuse à cheveux plus large coupe rapidement les cheveux les plus épais
- Tondeuse de précision en métal définissant les contours de votre barbe ou bouc
- Tondeuse nez-oreilles éliminant les poils du nez et des oreilles
- 9 sabots pour le visage, les cheveux et le corps

Facile à utiliser

- Jusqu'à 120 min d'autonomie par charge
- Caoutchouc antidérapant pour plus de confort et de maîtrise
- Utilisable sous la douche et lavable



Points forts

Technologie DualCut



Profitez d'une précision optimale avec la technologie DualCut comprenant 2 fois plus de lames. En se frottant légèrement l'une contre l'autre, les lames en inox s'auto-affûtent pendant qu'elles coupent, ce qui leur permet de rester aiguisées comme au premier jour même après 5 ans d'utilisation.

16 outils pour le visage, les cheveux et le corps



Cette tondeuse tout-en-un très pratique taille et stylise votre barbe, coupe vos cheveux et entretient les poils de votre corps.

Tondeuse en métal



Utilisez la tondeuse en métal avec technologie DualCut sans sabot pour obtenir une barbe, une nuque et une coiffure aux contours nets et précis, ou pour tailler les poils de votre corps au plus près.

Rasoir corps avec accessoire de protection



Notre rasoir corps permet un rasage confortable du corps. L'accessoire de protection unique préserve les zones les plus sensibles de votre corps, pour un rasage en douceur à 0,5 mm.

Rasoir de précision



Utilisez le rasoir de précision après la tondeuse pour obtenir une barbe, des pattes et une nuque aux contours parfaitement dessinés.

Tondeuse à cheveux plus large



Créez rapidement votre propre style. La tondeuse cheveux avec lame ultra-large de 41 mm coupe plus de cheveux à chaque passage.

Tondeuse de précision en métal



Affirmez ou changez votre style avec précision en dessinant des lignes et contours et en peaufinant les moindres détails.

Tondeuse nez et oreilles



Éliminez les poils indésirables du nez et des oreilles, facilement et en douceur.

9 sabots résistants aux chocs



2 sabots barbe de 3 jours (1, 2 mm), 1 sabot barbe réglable (3-7 mm), 4 sabots cheveux plus larges (4, 9, 12, 16 mm) et 2 sabots corps (3, 5 mm).



iF DESIGN AWARD 2017

Multigroom series 7000iF DESIGN AWARD 2017

Caractéristiques

Créez le look dont vous rêvez

Nombre d'accessoires: 16 outils

Kit coiffeur: Tondeuse en métal, Tondeuse de précision en métal, Rasoir de précision, Tondeuse nez-oreilles, Tondeuse à cheveux plus large, Rasoir corps, Accessoire de protection des zones du corps, Sabot barbe réglable 3-7 mm, 2 sabots barbe de 3 jours, 4 sabots cheveux plus larges, 2 sabots corps
Tondeuse corps / tondeuse à cheveux / stylisation du visage: Barbe longue, Barbe courte, style « Barbe de 3 jours », Lignes nettes, Style précis, Bouc

Système de coupe

Technologie DualCut: Coupe dans deux directions

Lames auto-affûtées

Accessoires

Entretien: Brossette de nettoyage

Trousse: Trousse de rangement

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Autonomie: 120 minutes

Charge: Charge complète en 1 heure, Recharge rapide en 5 min

Tension automatique: 100-240 V

Facile d'utilisation

À sec ou avec de la mousse: Étanche, nettoyage facile

Afficheur: Témoin de charge, Voyant de charge faible

Sans entretien: Aucune lubrification nécessaire

Design

Poignée: Caoutchouc antidérapant

Entretien

Garantie 5 ans

