



Philips
經典微型音響系統

Bluetooth®

轉盤可播放黑膠碟
翻錄黑膠碟、CD、FM 廣播到
USB
4 瓦



OTT2000



運用轉盤和無線音樂串流

再一次播放您的 LP 唱片

Original 轉盤令人聯想起 Philips 1965 年推出的 AG4131 錄音機，配備高效喇叭、震撼又不失平衡的轉盤，以及藍牙無線串流和 USB 擷取功能以錄製 MP3。

享受多個訊源的音樂

- 經藍牙無線音樂串流
- 轉盤可播放黑膠碟唱片
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂
- 設有預設功能的 FM 數碼選台
- 透過藍牙®，將翻錄音樂從黑膠碟、CD、FM 錄音轉錄到您的 USB 裝置

與您的室內裝飾渾然一體

- 以現代方式重新詮釋經典設計

PHILIPS

規格

Bluetooth® 無線技術

- 版本：BT 2.1
- 規格：A2DP, AVRCP

播放聲音

- 藍牙模式：播放 / 暫停，前一首 / 下一首
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首 / 曲目搜尋，編排播放，重複播放，隨機播放
- USB Direct 模式：快退 / 快進，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，編排播放，重複，隨機播放
- 可編排曲目：20（僅限 CD 和 USB 模式）

連接

- USB: USB 主機
- 音訊輸入（3.5 毫米）
- 藍牙規格：A2DP

錄音

- 聲音檔格式：MP3
- 錄製媒體：USB 裝置
- USB 錄製音源：CD

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線：FM 固定式天線
- 選台器波段：FM 單聲道，FM 立體聲
- 記憶選台：20

聲音

- 音效系統：立體聲

- 音量控制：旋轉式
- 最大輸出功率（RMS）：4 瓦

喇叭

- 內置喇叭：2
- 喇叭驅動器：3 吋低音喇叭

舒適

- 顯示類型：LCD
- 載入器類型：光碟盤

配件

- 電源線
- 用戶手冊：多語言
- 保用：保用證
- 附配件：用戶手冊
- 遙控器：20 個按鍵的遙控器

電源

- 電源：220-240V, 50/60 赫


尺寸

- 包裝深度：390 毫米
- 包裝高度：228 毫米
- 包裝寬度：375 毫米
- 主機深度：335 毫米
- 主機高度：169 毫米
- 主機闊度：311 毫米
- 總重量：4 千克
- 淨重量：3.5 千克



產品特點

播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW




MP3 是 MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 吋）的縮寫。MP3 是一項創新的壓縮技術，數碼音樂檔案可壓縮成 10 倍小，完全不會降低音訊品質。MP3 已經成為全球使用的標準音訊壓縮格式，讓傳送音訊檔案變得快速又簡單。

轉盤可播放黑膠碟

轉盤可播放黑膠碟唱片

無線音樂串流



藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂、影片或遊戲的音效。

USB 轉換音樂



使用這智能功能，您可以直接在 Hi-Fi 音響上欣賞便攜式 MP3 播放器中的音樂。只需透過藍牙® 將黑膠碟、CD、FM 收音機廣播節目和線路音樂直接轉錄到您的 USB 裝置中。儲存您喜愛的黑膠碟並將其中的音樂轉換為 MP3 格式——無需使用電腦。您還可以預先設定定時錄音，將廣播節目保存在音響，音響會自動將這些節目轉錄到您的 USB 裝置中。



出版日期 2015-03-09

版本：7.1.7

12 NC: 8670 001 08513
EAN: 08 71258 17019 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com