

Philips  
电脑一体机

19 英寸

P190B1A01



## 电脑一体机带给您全方位体验

全新的飞利浦电脑一体机。敬请欣赏 DVD 家庭影院，感受具有超宽环绕声的音乐。Trend Micro 安全软件让您享受安全的无线网上冲浪。功能多样、前卫、使用简单 - 全方位满足您的追求！

### 环保设计

- 环保：比标准台式电脑节能 50%

### 精心设计，品味优雅

- 3 种时尚炫色供您选择，定有一款符合您的个人品味！
- USB 端口提升多媒体体验

### 家庭娱乐系统

- 家庭影院将您的影院体验提升至更高的境界
- 网络摄像头含免费特效软件包
- 超宽环绕声，带来虚拟 5.1 声道影院声效
- TrueVision：提供实验室水准的显示性能

### 无可挑剔的计算性能

- Intel Atom：享受畅快的上网体验和家庭办公
- Trend Micro 防病毒软件包，含 1 年许可
- 无线移动！内置 WiFi，让您轻松网上冲浪
- 借助免费的 DVDRW 软件制作个性化 DVD

# PHILIPS

# 产品亮点

## TrueVision



TrueVision 是飞利浦专有的行业领先的测试和算法技术，是一种用于显示器调节和微调的广泛操作，达到了比 Microsoft 的 Vista 对每台电脑的出厂要求（不仅仅是一些抽样检查）还要严格四倍的标准，确保了最佳的显示性能。目前只有飞利浦在每台新电脑的色彩精确性和显示品质方面做到了如此严苛的程度。

## 超宽环绕声



超宽环绕声可通过立体声扬声器产生醉人的多声道环绕音效，既不受房间面积的约束，也没有零乱的线缆。它可带来令人难忘的 5.1 环绕声，让您陶醉在观影体验和音乐享受之中。

## 家庭影院



家庭影院软件经过精细调谐，可充分发挥高清显示屏的性能。先进的影院软件和电脑一体机的处理能力，将以最佳的清晰度和音效将电影呈现在您面前。

## 网络摄像头

使用具有独立软件的嵌入式网络摄像头，您可在视频和照片上添加特效，让它们更富有创意。通过发送特殊“表情”分享快乐，视频聊天将体现出更生动的个性！

## DVD RW

内置 Super Multi DVDRW 光驱可读取和写入大多数媒体。它可与家庭影院软件无缝集成，以超宽环绕声播放电影，从而带给您真实饱满的多媒体体验。

## USB 端口支持多媒体功能



USB 接口是连接 PC 和外围设备的标准协议。由于它具有价格低、传输速度快的特

点，因此成为将外围设备连接到电脑所广为采用的方法。USB 端口位于 PC 上的明显位置，因此能够在较方便的位置为 USB 设备提供便捷、高速的连通性。

## 防病毒软件

凭借 Trend Micro Security 防病毒软件的 1 年许可，在全面的保护下享受网上冲浪。您还可轻松管理您孩子的网上活动，保证您的个人信息和 PC 的安全。

## Wi Fi

无线移动！内置 WiFi，让您轻松网上冲浪

## 环保节能

飞利浦电脑一体机采用高度一体化的设计，其耗电量比标准的台式 PC 少 50% 左右。包括 CPU 和 GPU 在内的主要组件均集成到了主板上，这种高效能设计大大减少了电脑运行的耗电量

## Intel Atom

飞利浦电脑一体机采用高度一体化的设计，其耗电量比标准的台式 PC 少 50% 左右。包括 CPU 和 GPU 在内的主要组件均集成到了主板上，这种高效能设计大大减少了电脑运行的耗电量

## 时尚炫色

不再是千篇一律的黑色或灰色，现在的用户有更多的颜色可供选择—他们可以自由地挑选适合家居装饰或个人偏好的颜色

# 规格

## 连接

- USB: USB 2.0 x 5
- 音频输入: 3.5 麦克风输入插孔
- 音频输出: 3.5 毫米耳机 / 线路输出插孔
- Media Slot 读卡器: SD、SDHC 和 MMC, Memory Stick
- 以太网: 10/100/1000 Mbps(Gigabit LAN)

## 系统平台

- 处理器: Intel Atom N230 (1.6GHz)
- 显示屏: 18.5 英寸, 1366x768
- 芯片集: 945GC + ICH7
- 操作系统: 正版 Windows® XP Home
- 内存: 1 GB DDR2 SO-DIMM
- 硬盘: 160 GB SATA II
- 光驱: DVDSuper Multi DVDR/DVDRW/CDRW
- 视频: 飞利浦 VGA 网络摄像头 + 麦克风
- 显卡: Intel 集成式显示芯片
- 无线: IEEE 802.11b/g
- 硬件附件: 飞利浦 USB 鼠标, 飞利浦 USB 键盘

## 功率

- 电源: 外部交流 / 直流适配器 (65 瓦)
- 关闭模式: < 0.8 瓦
- 开启模式: 38 瓦 (标准)
- 电源 LED 指示灯: 工作 - 白色, 待机 / 休眠 - 白色 (闪烁)

## 尺寸

- 带支座的产品 (毫米): 470 x 368 x 105 毫米
- 带支座的产品 (英寸): 18.5 x 14.5 x 4.1 英寸
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米): 525 x 462 x 150 毫米

- 不带支座的产品 (毫米): 470 x 352 x 70 毫米
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (英寸): 20.5 x 18.01 x 5.9 英寸
- 不带支座的产品 (英寸): 18.5 x 13.9 x 2.8 英寸

## 重量

- 带包装的产品 (千克): 9.9 千克
- 带支座的产品 (千克): 7.8 千克
- 带包装的产品 (磅): 21.8 磅
- 带支座的产品 (磅): 17.2 磅
- 不带支座的产品 (千克): 7 千克
- 不带支座的产品 (磅): 15.4 磅

## 使用条件

- 温度范围 (工作): 0~40 ° C
- 相对湿度: 20~80 %
- 温度范围 (存储): -20~60 ° C

## 可持续发展

- 环境和能源: 能源之星 5.0, EPEAT 银牌, 中国 RoHS
- 可回收包装材料: 100 %

## 捆绑软件

- 家庭娱乐系统: 飞利浦家庭影院, 飞利浦超宽环绕声, 飞利浦 DVD 刻录机, 飞利浦网络摄像头
- 恢复: 飞利浦恢复系统

## 机壳

- 颜色: 黑色
- 表面: 高光



发行日期 2024-03-25

版本: 1.0.3

EAN: 87 12581 49999 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)