



Philips
Prenosni DVD-
predvajalnik

18 cm/7-palčni LCD

PD7000B



Filmi, ki potujejo z vami

Privoščite si filme, vedno in povsod! Prenosni DVD-predvajalnik PD7000B s 7-palčnim/18 cm LCD-zaslonom vam omogoča sprostitev ob filmih DVD/DivX®, glasbi na MP3-CD-jih/CD-jih in fotografijah JPEG na poti.

Predvajajte filme, glasbo in fotografije na poti

- Združljivo z DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX Certified za standardno predvajanje videoposnetkov DivX
- Predvajanje plošč MP3-CD, CD in CD-RW
- Oglejte si slike JPEG iz plošč s slikami

Popestrite svoje zvočno in vizualno razvedrilno doživetje

- 17,8 cm (7") barvni LCD-zaslon TFT s širokozaslonskim formatom 16:9
- Vgrajeni stereo zvočniki

Posebni dodatki za vaše udobje

- Do 2,5 ur predvajanja z akumulatorsko baterijo
- Nadaljevanje predvajanja v primeru izpada napajanja
- Le nekaj gumbov za preprost nadzor
- Priložen avtomobilski adapter

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Značilnosti

Predvajanje plošč MP3-CD, CD in CD-RW




Tehnologija MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem bistveno ogrozili njihovo kakovost. Na en sam CD lahko shranite do 10 ur glasbe.

Oglejte si datoteke JPEG iz plošč s slikami



Predvajajte fotografije JPEG, ki ste jih shranili na ploščo. Delite svoje najljubše trenutke z družino in prijatelji, kadarkoli želite!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Philipsov prenosni DVD-predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi

ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD in CD – vse lahko predvajate s svojim DVD-predvajalnikom. DVD+/-R je drug izraz za DVD-pogon, ki lahko predvaja oba od običajnih snemljivih DVD-jev. DVD+/-RW prav tako predvaja obe standardni vrsti prepisljivih plošč.

Funkcija Power Resume

Predvajalnik DVD-Video si zapomni, kje ste nehali gledati, ko ste ga izključili ali ko je prišlo do izpada napajanja. Če ne vstavite druge plošče, predvajalnik nadaljuje s predvajanjem plošče od trenutka, ko je bilo gledanje prekinjeno. To vam močno olajša življenje.

DivX Certified

S podporo za DivX® lahko uživate v videih in filmih iz interneta s kodiranjem DivX, vključno s kupljenimi hollywoodskimi uspešnicami. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG-4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti, na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive DVD-plošče za predvajanje v napravi Philips DivX Certified®.



Specifikacije

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G):
19,5 x 3,75 x 15,4 cm
- Teža: 0,622 kg

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 23 x 25,5 x 7 cm
- Neto teža: 0,98 kg
- Bruto teža: 1,216 kg
- Teža embalaže: 0,236 kg
- EAN: 87 12581 53093 8
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Vzorec
- Vrsta postavitve na policu: Vzorec

Zunanja škatla

- Outer carton (L x Š x V): 24 x 22,5 x 27 cm
- Neto teža: 2,94 kg
- Bruto teža: 3,875 kg
- Teža embalaže: 0,935 kg
- Število komercialnih pakiranj: 3

Slika/zaslon

- Diagonalna velikost zaslona: 7 palec / 18 cm
- Ločljivost: 480 (Š) x 234 (V) x 3 (RGB)
- Vrsta zaslona: LCD TFT

Zvok

- Izhodna moč: 250 mW RMS (vgrajeni zvočniki)
- Izhodna moč (RMS): 5 mW RMS (slušalka)
- Razmerje signal/šum: >80 dB (izhod), >76 dB (slušalke), >62 dB (vgrajeni zvočniki)

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: DVD, Slikovni CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Načini predvajanja plošč: Meni plošče, Hitro nazaj, Hitro naprej, Prikaz na zaslonu, Ponovitev, Naključno predvajanje, Povečava, Nadaljuj s

- predvajanjem od ustavitve
- Sistem predvajanja video plošče: PAL, NTSC
- Formati stiskanja: Divx, MPEG4

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s
- Format stiskanja: Dolby Digital, MP3
- Predvajanje medijev: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Podprti sistemi datotek: ISO-9660, Joliet

Povezljivost

- Vhod DC: 9 V, 0,8 A
- Vtikač za slušalko: 3,5 mm vtikač za stereo slušalke
- Izhod AV: Kompoziten (CVBS) x 1

Priročnost

- Indikator polnjenja baterije
- Odporno proti udarcem

Pribor

- Adapter AC/DC: DC 9 V, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Uporabniški priročnik: V več jezikih
- Komplet za avto: adapter za vžigalnik, 12VDC

Napajanje

- Tip baterije: Vgrajena baterija
- Življenjska doba baterije: Do 2,5 ure*

Dimenzije

- Dimenzije glavnega paketa: 225 x 270 x 240 mm
- Količina glavnega kartona: 3
- Teža glavnega kartona: 3,95 kg
- Dimenzije embalaže (Š x V x G):
230 x 255 x 70 mm
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 195 x 38 x 153 mm
- Teža izdelka: 0,71 kg
- Vrsta embalaže: D-ohišje



Datum izdaje 2011-12-01

Različica: 1.1.4

12 NC: 8670 000 61001
EAN: 87 12581 53093 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja DivX Networks, Inc. in se uporabljajo licenčno.

* Akumulatorske baterije imajo omejeno število polnjenj in jih je treba po določenem času uporabe zamenjati. Življenjska doba baterije in število polnjenj sta odvisna od nastavitve in uporabe.

* Življenjska doba baterije je odvisna od uporabe in nastavitve.

* Življenjska doba baterije med predvajanjem je približno in odvisna od pogojev uporabe. Za optimalno življenjsko dobo baterije nastavite najmanjšo osvetlitev ozadja, uporabljajte slušalke (ne vgrajenih zvočnikov) in srednjo raven glasnosti ter napravo uporabljajte pri sobni temperaturi.