

# PHILIPS

传真、电话和复印一体机

热转印

PPF591



## 飞利浦热转印传真机

飞利浦热转印传真机不但设计时尚，而且功能丰富，满足您的大多数需要。

### 方便易用的复印机

- 一次复印多达 15 张
- 精细/照片分辨率打印

### 普通纸传真机

- 大容量内存接收
- 7 色背光

### 功能丰富的电话机

- 允许重拨最近 10 个号码
- 中文液晶显示屏
- 带特色铃声

# 规格

## 喷墨胶片传真机

10 页自动文档进纸  
9.600 bps 调制解调器速度: 自动退纸  
分组广播  
水平分辨率: 8 像素/毫米  
兼容 ITU Group 3: T.30 标准/T.30 新  
内存: 多达 15 张  
页眉: 自动重拨  
纸盘最多 50 张纸  
打印方法: 热敏转印  
定时器功能: 稍后发送  
垂直分辨率精细: 7.7 行/毫米  
发送报告: 缩小第一页副本  
垂直分辨率标准: 3.85 行/毫米

## 电话

主叫用户标识 (CLIP)\*  
链拨拨号  
姓名拨号条目: : 50

## 挂机拨号

来电记录打印  
最近 10 个号码重拨  
响铃音乐: : 10  
短号键: : 10

## 复印机

精细/照片分辨率  
灰阶: 16  
缩放功能 (放大/缩小)  
多张复印: 多达 15 张

## 附件

飞利浦 PFA 330: 不含 PLUG'N'PRINT 卡/多达 110 张 A4 纸

## 尺寸

带包装 (宽x高x厚): 410 x 290 x 230 毫米  
不带包装: 318 x 210 x 150 毫米

## 插电使用

复制: 型号 15 瓦  
接收: 型号 15 瓦  
待机: < 2 瓦  
电话通话: 型号 4 瓦  
传输: 型号 15 瓦

## 重量

带包装 (含国家套件): 3.6 千克  
不带包装 (不含附件): 2.6 千克

