

PHILIPS

传真、电话和复印一体机

Magic 5 系列

PPF638S



传真通话二合一

飞利浦 Magic 5 系列传真机不但设计时尚、性能强大、操作简单，更有其他实用的功能，不论在家还是在办公室，都能满足您的特定需要，提高您的工作效率。

方便易用的复印机

- 一次复印多达 15 张
- 精细/照片分辨率打印

普通纸传真机

- 喷黑胶片与智能卡
- 大容量内存接收
- SUDOKU 功能

功能丰富的电话机

- 允许重拨最近 10 个号码
- 中文液晶显示屏

产品亮点

一次复印多达 15 张

一次复印多达 15 张

精细/照片分辨率打印

精细/照片分辨率打印

10 个号码重拨功能

允许重拨最近 10 个号码

中文液晶显示屏

中文液晶显示屏

大容量内存接收

大容量内存接收

SUDOKU 功能

SUDOKU 功能

喷黑胶片与智能卡

喷黑胶片与智能卡

规格

喷墨胶片传真机

10 页自动文档进纸

9.600 bps 调制解调器速度: 自动退纸

无绳电话管理

简易轮询: 收发

分组广播

水平分辨率: 8 像素/毫米

兼容 ITU Group 3: T.30 标准/T.30 新

内存: 多达 15 张

页眉: 自动重拨

纸盘最多 50 张纸

预定义传真格式

打印方法: 热敏转印

Sudoku 打印解决方案: 易 - 中 - 粗 - 劣

定时器功能: 稍后发送

垂直分辨率精细: 7.7 行/毫米

发送报告: 缩小第一页副本

垂直分辨率标准: 3.85 行/毫米

电话

主叫用户标识 (CLIP)*

链拨拨号

特色铃音**

姓名拨号条目: : 50

挂机拨号

来电记录打印

最近 10 个号码重拨

响铃音乐: : 10

短号键: : 10

复印机

精细/照片分辨率

灰阶: 16

缩放功能 (放大/缩小)

多张复印: 多达 15 张

附件

飞利浦 PFA 356: 含 PLUG'N'PRINT 卡/多达 110 张 A4 纸

尺寸

带包装 (宽x高x厚): 313x197x129 毫米

不带包装: 377x247x200 毫米

插电使用

复制: 型号 15 瓦

接收: 型号 15 瓦

待机: 型号 1.4 瓦

电话通话: 型号 4 瓦

传输: 型号 15 瓦

重量

带包装 (含国家套件): 2.3 千克

不带包装 (不含附件): 3 千克

