

PHILIPS


Elektrischer
Trockenrasierer

PowerTouch

Flexible DualPrecision-
Scherköpfe

50 Min. Akkubetrieb/1 Std.
Ladezeit

Ausklappbarer Trimmer



PT860/16



DualPrecision

Erfasst mehr Haare

Der PowerTouch bringt Power in Ihren Morgen. Er bietet jetzt noch längere Rasierzeit, vollständig abwaschbare Scherköpfe und DualPrecision-Klingen für eine gründlichere Rasur. PowerTouch sorgt für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine.

Ein angenehmes und gründliches Ergebnis

- DualPrecision-Scherköpfe schneiden längere Haare und kürzeste Stoppeln
- Flex & Float – passt sich ideal den Gesichts- und Halskonturen an
- Super Lift & Cut-Klingen heben Haare an, für eine gründlichere Rasur
- Ideal für das Schneiden von Koteletten und Schnurrbart

Der schnellste Weg bei Ihrer morgendlichen Routine

- Mehr als 50 Rasiervminuten, 1 Stunde Ladezeit
- Betrieb mit und ohne Kabel möglich
- Einfach abspülen
- LED-Display



asimpleswitch.com

Besonderheiten

DualPrecision-Scherköpfe



Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitz schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.

Ausklappbarer Trimmer



Perfektionieren Sie Ihren Look mithilfe des Langhaarschneiders. Ideal für die Pflege Ihres Schnurrbarts und das Schneiden von Koteletten.

Vollständig abwaschbarer Rasierer




Öffnen Sie einfach die Scherköpfe und spülen Sie diese gründlich unter fließendem Wasser ab.

Flex & Float



Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.

Effiziente Leistung



Betrieb mit und ohne Kabel möglich

LED-Display



Anzeigen: Batterie voll, Akku fast leer, Aufladen, Scherköpfe ersetzen, Schnellladung

Super Lift & Cut-System



Die erste Klinge hebt jedes Haar an, und die zweite Klinge schneidet es unter der Hautoberfläche ab – für absolut glatte Ergebnisse.

Mehr als 50 Rasierminuten



Dank des effizienten und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus können Sie mit einer Ladung mehr Rasuren durchführen. Laden Sie den Akku eine Stunde lang auf, und Sie erhalten bis zu 50 Rasieminuten. Das entspricht etwa 17 Rasuren. Laden Sie ihn 3 Minuten auf, um genug Akkuladung für eine Rasur zu haben.



asimpleswitch.com

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Rasierleistung

Rasiersystem: Super Lift & Cut, Dual Precision-Scherköpfe

Konturenanpassung: Flex & Float-System

Styling: Integrierter, ausklappbarer Trimmer

Benutzerfreundlichkeit

Anzeige: 2 LED-Anzeigen

Pflege: Vollständig abwaschbar, Schnell abwaschbare Haarauffangkammer

Rasierdauer: mehr als 50 Minuten, bis zu 17 Rasuren

Ladezeit: 1 Stunde, Schnellaufladung in 3 Minuten für 1 Rasur

Displayanzeige: Akku voll, Akku niedrig, Ladezeit, Scherköpfe ersetzen, Schnellladung

Betrieb: Mit und ohne Kabel, wiederaufladbarer Akku

Design

Handstück: Geriffelter Gummibügel, Rutschfest, Ergonomischer Griff

Zubehör

Wartung: Reinigungsbürste, Schutzkappe

Service

Ersatzscherkopf: HQ8 wurde ersetzt durch SH50

Garantie: 2 Jahre Garantie

Ersatzscherköpfe: Alle 2 Jahre mit HQ8 ersetzen

Leistung

Automatische Spannungsanpassung: 100-240 V

Batterietyp: Lithium-Ionen

Max. Stromverbrauch: 5,4 W

Standby-Stromverbrauch: < 0,25 W

