

# PHILIPS

## 电动剃须刀

### PowerTouch Plus

双倍精准剃须刀片

旋转式刀头

PT878/14



## 剃须更贴面

DualPrecision 双倍精准刀头带来更少剃须来回

PowerTouch Plus 为您的早晨注入活力。现在每次充电只需多几分钟，完全可清洗的剃须刀头和 DualPrecision 双倍精准须刀片 - 即可带给您清洁的剃须。有了 PowerTouch Plus，您每天早晨的呵护剃须将更加轻快。

### 舒适贴面的完美享受

- 双倍精准刀头可剃除较长的须发和较短的须茬
- 活动和旋转式刀头舒适贴合各处曲线
- 升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须
- 完美修剪鬓角和须髥

### 每天早晨呵护剃须需要的最快方式

- 超过 50 分钟的剃须时间，1 小时充电
- 可接电及不接电使用
- 直接用水冲洗
- LED 显示屏



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 产品亮点

## 双倍精准剃须刀片



双倍精准剃须刀片可舒适地剃除较长的须发和较短的须茬。1. 槽道适合剃除较长须发。2. 圆孔适合剃除短须发。

## SmartPivot 面部轮廓跟踪系统




灵活剃须刀头始终贴合您的肌肤，通过旋转令移动更加自由 - 带给您贴面、快速和舒适的剃须体验。

## 升级双层刀片设计




第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得畅顺的剃须效果。

## 超过 50 分钟的剃须时间



每次充电后，强劲节能的锂电池可提供更多的剃须次数。充电 1 小时，便可获得 50 分钟以上剃须时间 - 约可剃须 17 次。充电 3 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

## 高效能电源系统



可接电及不接电使用

## 全身可水洗剃须刀



只需一键弹出刀头，即可在水龙头下彻底冲洗干净。

## 弹出式修剪器



用弹出式修剪器完成造型。完美维护须髥和修剪鬓角。

## LED 显示屏



指示：电池电量充足、电池电量不足、正在充电、更换剃须刀头、快速充电



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 剃须性能

剃须系统: 双倍精准刀头

面部轮廓跟踪: SmartPivot 面部轮廓跟踪系统

美发造型: 集成弹出式修剪器

## 操作简易

显示屏: 2 个 LED 指示灯

清洁: 可完全水洗, 快速冲洗胡茬储藏室

剃须时间: 50 分钟以上, 多达 17 次剃须

充电时间: 1 小时, 3 分钟快速充电可剃须 1 次

显示屏指示: 电池电量充足, 电池电量不足, 充电, 快速充电, 更换剃须刀头

工作中: 接电和不接电, 可充电电池

## 设计

手柄: 棱纹橡胶手柄, 防滑, 人体工程学易握手柄

## 附件

维护: 清洁刷, 保护盖

## 服务

替换刀头: HQ8 已由 SH50 替代

保修: 2 年保修

替换刀头: 每 2 年更换一次 HQ8 剃须刀头

## 功率

自动电压: 100-240 伏

电池类型: 锂离子

最大功耗: 5.4 瓦

待机功耗: < 0.25 瓦

