

# PHILIPS


rifinitore per peli  
corti impermeabile

Beardtrimmer series  
5000


Impostazioni di precisione da  
0,5 mm

Lame al carbonio ultrasensibili

60 min di uso cordless/1 h di  
ricarica



QT4022/15



## Regolarbarba per una barba perfetta di 3 giorni Nessun compromesso sulla pelle

Questo regolabarba per peli corti Philips consente di ottenere prestazioni superiori senza compromessi in termini di comfort sulla pelle per una barba perfetta di 3 giorni.

### Rispetta la pelle

- Parti terminali e pettini smussati: rispetto della pelle e contatto ottimale

### Semplicità d'uso

- Spia del livello di carica della batteria (scarica, carica)
- Design ergonomico per la massima praticità
- 60 minuti di funzionamento senza filo dopo una carica di 1 ora
- Garanzia di 2 anni, tensione universale, non necessita di lubrificazione
- Completamente lavabile per facile da pulire

### Prestazioni


- Lame auto-affilanti ad alte prestazioni
- Lame al carbonio dure come il diamante e affilate più a lungo

### Precision

- Impostazioni per peli di 0,5 mm per avere ogni giorno una barba di tre giorni
- 20 impostazioni di lunghezza con blocco da 0,5 a 10 mm precise e facili da selezionare

## In evidenza

### 20 lunghezze di taglio con blocco



Seleziona e blocca la lunghezza in base all'impostazione desiderata: dall'impostazione per peli corti di 0,5 mm fino all'impostazione per barba folta da 10 mm, con una precisione di 0,5 mm tra un'impostazione e l'altra.

### Barba di tre giorni tutti i giorni

Posiziona il rifinitore sull'impostazione più bassa per una barba perfetta di 3 giorni, a soli 0,5 mm di lunghezza.

### Spia della batteria

La spia della batteria diventa verde quando è carica, mentre lampeggia in arancione quando restano 10 minuti di carica.

### Fatto per durare


Tutti i nostri prodotti per la cura del corpo sono stati creati per durare a lungo. Sono accompagnati da una garanzia internazionale di 2 anni, possono essere alimentati con qualsiasi tensione e non devono essere oliati.

### Utilizzabile con e senza filo




Utilizzo con cavo di alimentazione o cordless. 1 ora di ricarica ti offre 60 minuti di utilizzo cordless.

### Lame al carbonio dure come il diamante



Il gruppo lame rimane affilato 3 volte più a lungo rispetto alle lame in acciaio inox tradizionali.

### Design ergonomico




Impugnatura comoda per le zone difficili da raggiungere.

### Rifinitore ad alte prestazioni

Le lame del rifinitore sono dotate di bordi autoaffilanti per tagliare i peli in maniera efficace ed ottimale. Le lame sono affilatissime ma dotate di punte arrotondate per proteggere la tua pelle.

### Rifinitore che rispetta la pelle



Le parti terminali smussate consentono di ottenere un contatto ottimale con la pelle, mentre i bordi affilati offrono prestazioni di taglio perfette.

### Facile da pulire



Per pulire la testa del rifinitore, risciacqualo semplicemente sotto il rubinetto.

# Specifiche

## Accessori

Spazzolina per pulizia

## Crea il look che più ti piace

Stili: Barba corta, Look trasandato

## Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 32 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 20

Precisione (gradazioni): da 0,5 mm

Tipo di pettine: Look trasandato

Gruppo lame: Lame al carbonio dure come il diamante

Denti che non graffiano: Per un comfort superiore

Impostazioni di lunghezza: Da 0,5 a 10 mm

## Design

Rifiniture: Pannelli rossi

Impugnatura Soft Touch

## Facilità d'uso

Wet&Dry: Impermeabile al 100% per un uso e una pulizia facili

Impostazioni della lunghezza

Ghiera di precisione: Impostazioni della lunghezza semplici da regolare

## Sistema di alimentazione

Tempo di carica: 1 ora

Tempo di funzionamento: Fino a 60 minuti

Tipo di batteria: Ni-MH

## Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

