

# PHILIPS

干湿两用剃须刀

Shaver series 7000  
SensoTouch

双倍精准刀头和智能贴合面部轮廓跟踪系统

40 分钟无线使用/1 小时充电

RQ1131/16



## 柔软的触感，光滑的肌肤

飞利浦 SHAVER series 7000，以柔软的触感，带来顺畅的剃须效果。GyroFlex 2D 智能贴合系统可根据您的面部轮廓轻松调节，哪怕再短的胡茬，双倍精准剃须刀片都能将其剔除。

### 更贴面、更舒适的剃须感受

- 修剪狭缝及圆孔可捕捉到哪怕再短的毛发
- 双向浮动刀头可根据您的面部轮廓轻松调节
- 升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须

### 呵护皮肤

- 飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃
- 流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可将刺激感降到最低

### 易于使用

- 2 格电池指示，带旅行锁
- 直接用水冲洗
- 充电 1 小时即可获得 40 分钟的剃须时间
- 充电座确保剃须刀始终电量充沛，随时可以使用
- 2 年保修，全球电压以及可替换刀片



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 产品亮点

## 双倍精准剃须刀片



双倍精准剃须刀片可舒适地剃除较长的须发和较短的须茬。1. 槽道适合剃除较长须发。2. 圆孔适合剃除短须发

## 升级双层刀片技术



飞利浦电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现更贴面的剃须。

## 2D 智能贴合系统



该剃须刀的 2D 智能贴合面部轮廓跟踪系统可根据您的面部曲线轻松调节，舒缓压力并消除刺激，令剃须更贴面。

## 干湿双剃技术



该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。

## 全身可水洗剃须刀



只需弹出刀头，在水龙头下彻底冲洗即可清洁。

## 顺滑剃须系统



该电动剃须刀低摩擦的 SkinGlide 剃须表面可顺着您的肌肤滑动剃除表面胡须，适用于超细微的剃须。

## 无线使用 - 40 分钟

每次充电后，节能、强劲的锂电池可提供更多的剃须次数。充电 1 小时，便可获得 40 分钟剃须时间。充电 3 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

## 2 格电池指示

多级 LED 显示屏会在电池电量不足、需要新刀头和旅行锁打开时予以显示。旅行锁可防止产品意外开启。按任意按钮 3 秒钟即可启用旅行锁，因此，产品不会意外开启。当旅行锁开启时，会显示红色锁定符号。

## 充电座

折叠式充电座适合放入很小的空间，您可以随时随地充电，同时便于旅行时随身携带。

## 经久耐用



我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片恒久耐用，仅需每 2 年更换一次。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 剃须性能

面部轮廓跟踪: 2D 智能贴合面部轮廓跟踪

剃须系统: 双倍精准剃须系统, 升级双层刀片技术

舒缓镇静: 顺滑剃须系统

## 操作简易

充电: 1 小时, 充电式设计, 3 分钟快速充电可剃须 1 次

剃须时间: 长达 40 分钟

显示屏: 2 格电池指示, 电池电量充足指示灯, 电池电量不足指示灯, 充电指示灯, 快速充电指示灯

清洁: 水洗设计

## 设计

表面处理: 抛光铬装饰环

## 附件

维护: 清洁刷, 保护盖

## 功率

电池类型: 锂电池

自动电压: 100-240 伏

## 服务

2 年保修

替换刀头: 每两年使用 RQ11 更换一次

