

elektriskais skuveklis
mitrai un sausai skūšanai

Shaver series 7000 SensoTouch

DualPrecision & GyroFlex2D

45 min izm. bez vada/1 h uzlāde

Precīzais trimmeris un somiņa

RQ1151/16



Maiga sajūta, gluda āda

Jaunais Philips SHAVER 7000. sērijas skuveklis viegli pieskaras ādai, nodrošinot gludu skuvumu. GyroFlex 2D sistēma viegli pielāgojas sejas formai, un, izmantojot DualPrecision asmenus, noskuj pat visīsākos rugājus.

Gluds, komfortabls skuvums

- Griešanas atverēs iekļūst pat visīsākie matiņi
- 2 virzienos noliecamas galviņas viegli pielāgojas izliekumam
- Super Lift & Cut asmeni paceļ matiņus tuvākam griezumam

Draudzīgs ādai

- Aquatec blīvējums ērtai sausai un atsv. mitrai skūšanai
- Gludā mazas berzes SkinGlide virsma mazina kairinājumu

Vienkārša lietošana

- Vienkārši tīri, noskalojot
- Perfekta ūsu un vaigu bārdas aplīdzināšana
- 2 iedaļu baterijas indikators ar ceļojuma bloķētāju
- 45 skūšanās minūtes, 1 stundas uzlāde
- Uzlādēšanas statīvs saglabā jūsu skuvekli pilnībā uzlādētu un gatavu darbam
- 2 gadu garantija, pielāgots spriegumam visā pasaulei un maināmi asmeni

Izceltie produkti

DualPrecision asmeņi



DualPrecision asmeņi komfortabli noskuj gan garus matīnus, gan īsus rugājus. 1. Atveres nogriež garus matīnus. 2. Atveres nogriež rugājus.

Super Lift & Cut



Philips elektriskajā skuveklī iebūvētā dubultā asmens sistēma paceļ matīnus, lai tos ērti nogrieztu zem ādas līmeņa un skuvums būtu gludāks.

GyroFlex 2D



Skuveklā GyroFlex 2D kontūru sekojoša sistēma viegli pielāgojas sejas izliekumiem, mazinot spiedienu un kairinājumu un nodrošinot gluudu skuvumu.

Aquatec mitr. un saus. skūš. sistēma



Elektriskā skuveklā Aquatec wet & dry sniedz iespēju izvēlēties, kādai skūšanai dodat priekšroku. Varat veikt ērtu sauso skūšanos vai atsvaidzinotu mitro skūšanos, izmantojot skūšanās zeļu vai putas papildu ādas komfortam.

Pilnībā mazgājams skuveklis



Vienkārši atveriet galviņas un rūpīgi izskalojiet zem ūdens.

SkinGlide



Elektriskā skuveklā maigā SkinGlide skūšanās virsma vienmēri slīd pār ādu un nodrošina gluudu un vieglu skuvumu.

Lietošana bez vada - 45 min

Energoefektīva, jaudīga litija jonu baterija nodrošina lielāku skūšanās reižu skaitu ar vienu uzlādi. Uzlādējet to vienu stundu, un iegūsiet 45 minūtes skūšanās laika. Uzlādējet 3 minūtes, un skuveklis nodrošinās vienu skūšanās reizi.

2 iedaļu baterijas indikators

Vairāku iedaļu LED displejā redzamas norādes par zemu baterijas līmeni, nepieciešamību apmainīt galviņu un ieslēgtu ceļojuma bloķētāju. Ceļojuma bloķētājs novērš nejaušu ierīces ieslēgšanu. Nospiediet jebkuru pogu 3 sekundes, lai aktivizētu ceļojuma bloķētāju, un ierīce netiku nejauši ieslēgta. Sarkans slēdzens simbols nozīmē, ka ceļojuma bloķētājs ir ieslēgts.

Uzspraužams trimmeris



Padariet savu izskatu perfektu, izmantojot SmartClick ādu saudzējošo precīzo trimmeri. Tas ir ideāli piemērots ūsu un vaigu bārdas apgriešanai.

Uzlādēšanas statīvs

Salokāmais lādēšanas statīvs ir izstrādāts, lai ietilptu pat visšaurākajās vietās, un jūs varat uzlādēt ierīci jebkurā brīdī un viegli paņemt līdzī ceļojumā.



asimplyswitch.com

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO₂ izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svars, otreizēja pārstrāde, utilizācija un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Skūšanās veiktspēja

Kontūru sekojoša: GyroFlex 2D kontūru sekojoša

Skūšanās sistēma: DualPrecision sistēma, Super Lift & Cut tehnoloģijas

Komforts ādai: SkinGlide

Izveidošana: Precīzais trimmeris

uzlādes indikators, Baterijas izlādes

indikators, Uzlādes indikators, Ātrās uzlādes indikators

Tīrišana: Mazgājami

Dizains

Apdare: Matēts hroma dekoratīvais gredzens

Piederumi

Apkope: Tīrišanas suka, Aizsargvāciņš

Celojumu somiņa

Strāvas padeve

Akumulatora tips: Litija jonu

Automātiskais spriegums: 100–240 V

Serviss

2 gadu garantija

Maināma galviņa: Nomainiet reizi divos gados pret RQ11

Vienkārša lietošana

Notiek uzlāde: 1 stunda, Uzlādējams, Ātra uzlāde 3 min. laikā 1 skūšanās reizei

Skūšanās laiks: Līdz 45 minūtēm

Displejs: 2 iedaļu baterijas indikators, Baterijas