

PHILIPS

干湿两用电动剃须刀

Shaver series 9000
SensoTouch

升级精确切剃系统刀头


内置修剪器

60 分钟

控油洁面刷 Pro



RQ1260/30



出色的剃须及控油体验

具有 GyroFlex 3D 智能贴合系统

飞利浦 SensoTouch 臻锋 3D 系列剃须刀带给您卓越剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可根据您的面部轮廓轻松调节，哪怕再短的胡茬，升级精确切剃剃须刀片都能将其剔除。

紧贴您独有的面部轮廓

- 飞利浦 3D 智能贴合系统，全方位贴合面部轮廓

流畅舒畅地剃须

- 升级精确切剃刀头可轻松捕获每一根须发
- 剃须刀采用升级双层刀片设计

呵护肌肤的电动剃须刀

- 流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可将刺激感降到最低
- 飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

易于使用

- LED 显示屏会在电池电量不足、正在充电或充满电时予以显示
- 卡入式控油洁面刷 Pro

轻松掌控，精确切剃


- 呵护皮肤的准确修剪器



asimpleswitch.com

产品亮点

配备 3D 智能贴合系统的剃须刀



此款剃须刀的 3D 智能贴合轮廓跟踪剃须刀头可根据您的面部曲线无缝调节，从而减少对皮肤的刺激。

升级精确切割剃须刀头




更贴面的剃须，更少皮肤刺激。剃须刀头具有 3 种专用刀轨组合：用于剃除一般胡须的狭缝；用于剃除长胡须或平躺胡须的网槽；以及用于剃除面部较短的须茬。

升级双层刀片设计



飞利浦电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现更贴面的剃须。

顺滑剃须系统



该电动剃须刀低摩擦的 SkinGlide 剃须表面可顺着您的肌肤滑动剃除表面胡须，适用于超细微的剃须。

多级显示屏



多级 LED 显示屏会在电池电量不足、需要新刀头和旅行锁打开时予以显示。

干湿双剃技术



该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。

卡入式洁面刷 Pro



与手动清洁相比，控油更持久*。只需卡入洁面刷，便可对肌肤进行 1 分钟深层清洁，有助于深度去除油脂。您可以在洁面产品上使用该洁面刷。

准确修剪器



为呵护皮肤特别设计的准确修剪器系统，旨在避免不必要的皮肤接触。轻松剪出个性化的须髥和鬓角。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

剃须性能

面部轮廓跟踪: 3D 智能贴合面部轮廓跟踪

剃须系统: UltraTrack 升级精确切剃剃须刀头, 极速

剃须刀头, 专利升级双层刀片技术

美发造型: 呵护皮肤的准确修剪器

肌肤舒适: 顺滑剃须系统

操作简易

充电: 1 小时, 充电式设计, 无线设计, 快速充电

剃须时间: 长达 20 天

显示屏: 5 格电池指示, 电池电量不足指示灯, 充电指示灯, 旅行锁, 清洁指示灯, 更换刀头提示灯, 电池电量充足指示灯

干湿两用: 干湿两用

清洁: 水洗设计

设计

手柄: 细柄, 防滑手柄, 防滑手柄

表面处理: 金属外框, LED 显示屏

颜色: 银色

附件

底座: 可折叠充电座

旅行软袋: 精美旅行软袋

维护: 清洁刷, 保护盖

精美旅行软袋

卡入式洁面刷

功率

电池类型: 锂离子

使用时间: 60 分钟

自动电压: 100 - 240 伏

待机功耗: 0.15 瓦

最大功耗: 5.4 瓦

服务

2 年保修

替换刀头: 每两年使用 RQ12 更换一次

