

# PHILIPS

干湿两用剃须刀

SHAVER Series  
9000 SensoTouch

升级精确剃须系统和 GyroFlex 3D  
智能贴合轮廓跟踪系统


60 分钟不接电源线使用/1 小时充电

精确修发器

Jet clean 高效能清洁系统



RQ1280CC



## 完美的剃须体验

### 配备 3D 智能贴合系统

作为我们最先进的剃须系统，飞利浦 SensoTouch 臻锋 3D 系列 RQ1280 电动剃须刀可带给您极致的剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝地跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级精确剃须刀头，在短短几个剃须来回间，剃掉每一根须发。

#### 紧贴您独特的面部轮廓

- 飞利浦 3D 智能贴合系统，全方位贴合面部轮廓

#### 流畅舒畅地剃须

- 升级精确剃须刀头可轻松捕获每一根须发
- SensoTouch 臻锋系列剃须刀具有升级双层刀片设计

#### 呵护肌肤的电动剃须刀

- 飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃
- 流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可将刺激感降到最低

#### 完美掌控，精确剃须

- 防滑手柄，采用人体工程学设计，令您掌控自如
- 呵护皮肤的精确修发器

#### 每日全新的剃须体验


- 增强型高效能清洁系统可清洁、润滑剃须刀，还可为剃须刀充电



asimpleswitch.com


# 产品亮点

## 配备 3D 智能贴合系统的剃须刀



此款剃须刀的 3D 智能贴合轮廓跟踪剃须刀头可根据您的面部曲线无缝调节，从而减少对皮肤的刺激。

## 升级精确切割剃须刀头



更贴近的剃须，更少皮肤刺激。剃须刀头具有 3 种专用刀轨组合：用于剃除一般胡须的狭缝；用于剃除长胡须或平躺胡须的网槽；以及用于剃除面最短须茬的圆孔。

## 升级双层刀片设计




飞利浦电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从皮下将须发舒服地剃掉，实现更贴面的剃须。

## 干湿双剃技术



该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。

## 顺滑剃须系统



该电动剃须刀低摩擦的 SkinGlide 剃须表面可顺着您的肌肤滑动剃除表面胡须，适用于超细微的剃须。

## 防滑手柄




方便握牢的手柄采用人体工学设计，配有防滑涂层，让您操控自如，剃须更加精确。

## 增强型高效能清洁系统



我们的增强型高效能清洁系统可在每次使用后清洁和润滑刀片，并为电池进行充电。它具有 3 种清洁程序：用于正常清洁的自动程序；可节省 40% 用电量的环保程序；以及用于彻底清洁的增强程序。

## 精确修发器



为呵护皮肤特别设计的精确修剪器系统，旨在避免不必要的皮肤接触。轻松剪出完美的须髥和鬓角。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。



# 规格

## 剃须性能

**面部轮廓跟踪:** 3D 智能贴合面部轮廓跟踪  
**剃须系统:** UltraTrack 升级精确剃须刀头, 专利升级双层刀片技术, 极速剃须刀头  
**美发造型:** 呵护皮肤的精确修发器  
**呵护皮肤:** 顺滑剃须系统

## 操作简易

**充电:** 1 小时, 充电式设计, 无线设计, 快速充电  
**剃须时间:** 长达 20 天  
**显示屏:** 全数字电池指示, 电池电量不足指示灯, 充电指示灯, 旅行锁, 清洁指示灯, 更换刀头提示灯  
**干湿两用:** 干湿两用, 高效能清洁器  
**清洁:** 水洗设计  
**增强型高效能清洁系统:** 3 种清洁模式, 自动, 清洁、润滑和充电, 强力, 低耗能

## 设计

**手柄:** 细柄, 防滑手柄, 防滑手柄  
**表面处理:** 镀铬外框, LED 显示屏  
**颜色:** 黑色

## 附件

**底座:** 可折叠充电座  
**旅行软袋:** 精美旅行软袋  
**维护:** 清洁刷, 保护盖  
**Jet Clean 高效能清洁系统**  
**精美旅行软袋**

## 功率

**电池类型:** 锂电池  
**使用时间:** 60 分钟  
**自动电压:** 100 - 240 伏  
**待机功耗:** 0.15 瓦  
**最大功耗:** 5.4 瓦

## 服务

**2 年保修**  
**替换刀头:** 每两年使用 RQ12 更换一次

## 物流数据

**每个 A-box 的数量:** 2 件  
**EAN:** 87-1010352336-9  
**尺寸:** 长 13.6 x 宽 25.5 x 高 24.5 厘米  
**重量:** 1.745 千克

