

PHILIPS

干湿两用剃须刀

SHAVER Series
9000 SensoTouch

升级精确剃系统和 GyroFlex 3D
智能贴合轮廓跟踪系统

60 分钟不接电源线使用/1 小时充电

精确修发器

Jet clean 高效能清洁系统

RQ1290/23



完美的剃须体验

配备 3D 智能贴合系统

作为我们迄今为止最先进的剃须系统，飞利浦 SensoTouch 臻锋 3D 系列 RQ1290 剃须刀可带给您极致的剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝地跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级精确剃刀头，在短短几个剃须来回间，剃掉每一根须发。

紧贴您独特的面部轮廓

- 飞利浦 3D 智能贴合系统，全方位贴合面部轮廓

顺滑舒畅地剃须

- 升级精确剃刀头可轻松捕获每一根须发
- SensoTouch 臻锋系列剃须刀具有升级双层刀片设计

呵护肌肤的电动剃须刀

- 飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃
- 流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可将刺激感降到最低

完美掌控，精确剃须

- 防滑手柄，采用人体工程学设计，令您掌控自如
- 呵护皮肤的精确修发器

每日全新的剃须体验

- 增强型高效能清洁系统可清洁、润滑剃须刀，还可为剃须刀充电



reddot design award
product design 2011



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

产品亮点

配备 3D 智能贴合系统的剃须刀




此款剃须刀的 3D 智能贴合轮廓跟踪剃须刀头可根据您的面部曲线无缝调节，从而减少对皮肤的刺激。

升级精确切割剃须刀头



更贴近的剃须，更少皮肤刺激。剃须刀头具有 3 种专用刀轨组合：用于剃除一般胡须的狭缝；用于剃除长胡须或平躺胡须的网槽；以及用于剃除面不最短须茬的圆孔。

升级双层刀片设计




飞利浦电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从皮下将须发舒服地剃掉，实现更贴面的剃须。

干湿双剃技术



该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。

顺滑剃须系统



该电动剃须刀低摩擦的 SkinGlide 剃须表面可顺着您的肌肤滑动剃除表面胡须，适用于超细微的剃须。

防滑手柄




方便握牢的手柄采用人体工学设计，配有防滑涂层，让您操控自如，剃须更加精确。

增强型高效能清洁系统



我们的增强型高效能清洁系统可在每次使用后清洁和润滑刀片，并为电池进行充电。它具有 3 种清洁程序：用于正常清洁的自动程序；可节省 40% 用电量的环保程序；以及用于彻底清洁的增强程序。

精确修发器



为呵护皮肤特别设计的精确修剪器系统，旨在避免不必要的皮肤接触。轻松剪出完美的须髥和鬓角。



红点奖设计标志



红点奖获得者：2011 年产品设计。红点代表着高品质的设计。红点奖设计



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。



规格

剃须性能

面部轮廓跟踪: 3D 智能贴合面部轮廓跟踪

剃须系统: UltraTrack 升级精确剃须刀头, 极速剃须刀头, 双倍精准剃须系统, 专利升级双层刀片技术

美发造型: 呵护皮肤的精确修发器

呵护皮肤: 顺滑剃须系统

操作简易

充电: 1 小时, 充电式设计, 无线设计, 快速充电

剃须时间: 长达 20 天

显示屏: 触摸屏控制, 全数字电池指示, 电池电量不足指示灯, 充电指示灯, 清洁指示灯, 更换刀头提示灯

干湿两用: 干湿两用, 高效能清洁剂

清洁: 水洗设计

增强型高效能清洁系统: 3 种清洁模式, 自动, 清洁、润滑和充电, 强力, 低耗能

设计

手柄: 细柄, 防滑手柄, 防滑手柄

表面处理: 全金属外壳, LED 显示屏

颜色: 黑色

附件

底座: 充电座

旅行软袋: 精美旅行软袋

维护: 清洁刷, 保护盖

增强型高效能清洁系统: 3 种清洁模式, 自动, 强力, 低耗能

功率

电池类型: 锂电池

使用时间: 60 分钟

自动电压: 100 - 240 伏

待机功耗: 0.15 瓦

最大功耗: 5.4 瓦

服务

2 年保修

替换刀头: 每两年使用 RQ12 更换一次

