



飞利浦 Shaver series 9000
SensoTouch

具有增强型高效能清洁系统和干湿双剃技术的干湿两用电动剃须刀

升级精确剃系统和 GyroFlex

3D 智能贴合系统

60 分钟无线使用 / 1 小时充电
高效能清洁系统



RQ1296/23



完美的剃须体验

配备 3D 智能贴合系统

作为我们迄今为止最先进的剃须系统，飞利浦 SensoTouch 臻锋 3D 系列 RQ1296CC 剃须刀可带给您极致的剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级精确剃刀头，在短短几个剃须来回间，剃掉每一根须发。

紧贴您独特的面部轮廓

- 飞利浦 3D 智能贴合系统，全方位贴合面部轮廓

流畅舒畅地剃须

- 升级精确剃刀头可轻松捕获每一根须发
- 剃须刀采用升级双层刀片设计

呵护肌肤的电动剃须刀

- 飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃
- 流畅、低摩擦的顺滑剃须系统可将刺激感降到最低

完美掌控，精确剃

- 防滑手柄，采用人体工程学设计，令您掌控自如
- 呵护皮肤的精确修发器
- 具有 5 档长度设定的卡入式胡须造型器

每日全新的剃须体验

- 增强型高效能清洁系统可清洁、润滑剃须刀，还可为剃须刀充电

PHILIPS

具有增强型高效能清洁系统和干湿双剃技术的干湿两用电动剃须刀
升级精确剃须系统和 GyroFlex 3D 智能贴合系统 60 分钟无线使用 / 1 小时充电，高效能清洁系统

RQ1296/23


产品亮点

增强型高效能清洁系统




我们的增强型高效能清洁系统可在每次使用后清洁和润滑刀片，并为电池进行充电。它具有 3 种清洁程序：用于正常清洁的自动程序；可节省 40% 用电量的环保程序；以及用于彻底清洁的增强程序。

配备 3D 智能贴合系统的剃须刀



此款剃须刀的 3D 智能贴合轮廓跟踪剃须刀头可根据您的面部曲线无缝调节，从而减少对皮肤的刺激。

升级精确剃须剃须刀头




更贴面的剃须，更少皮肤刺激。剃须刀头具有 3 种专用刀轨组合：用于剃除一般胡须的狭缝；用于剃除长胡须或平躺胡须的网槽；以及用于剃除面部最短须茬的圆孔。

升级双层刀片设计




飞利浦电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现更贴面的剃须。

干湿双剃技术




该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或喱，享受清新净爽的湿剃。

顺滑剃须系统




该电动剃须刀低摩擦的 SkinGlide 剃须表面可顺着您的肌肤滑动剃除表面胡须，适用于超细微的剃须。

防滑手柄



方便握牢的手柄采用人体工学设计，配有防滑涂层，让您操控自如，剃须更加精确。

精确修发器



为呵护皮肤特别设计的精确修剪器系统，旨在避免不必要的皮肤接触。轻松剪出完美的须髥和鬓角。

胡须造型器附件



呵护皮肤的卡入式胡须造型器体验更多面部造型：适用于任何从 3 天长 0.5 毫米的胡须到 5 毫米的短胡须；弧形梳齿和可调节修剪梳可防止皮肤刺激。

具有增强型高效能清洁系统和干湿双剃技术的干湿两用电动剃须刀
升级精确剃系统和 GyroFlex 3D 智能贴合系统 60 分钟无线使用 / 1 小时充电, 高效能清洁系统

规格

剃须性能

- 面部轮廓跟踪: 3D 智能贴合面部轮廓跟踪
- 剃须系统: UltraTrack 升级精确剃剃须刀头, 极速剃须刀头, 专利升级双层刀片技术
- 美发造型: 胡须造型器附件
- 舒缓镇静: 顺滑剃须系统

操作简易

- 充电: 1 小时, 充电式设计, 无线设计, 快速充电
- 剃须时间: 长达 20 天
- 显示屏: 触摸屏控制, 全数字电池指示, 电池电量不足指示灯, 充电指示灯, 清洁指示灯, 更换刀头提示灯
- 干湿两用: 干湿两用, 高效能清洁系统
- 清洁: 水洗设计
- 增强型高效能清洁系统: 3 种清洁模式, 自动, 清洁、润滑和充电, 强力, 低耗能

设计

- 手柄: 细柄, 防滑手柄, 防滑手柄
- 表面处理: 全金属外壳, LED 显示屏
- 颜色: 黑色

附件

- 底座: 可折叠充电座
- 旅行软袋: 精美旅行软袋
- 维护: 清洁刷, 保护盖
- 高效能清洁系统
- 增强型高效能清洁系统: 3 种清洁模式, 自动, 强力, 低耗能
- 卡入式造型器
- 精美旅行软袋

功率

- 电池类型: 锂电池
- 使用时间: 60 分钟
- 自动电压: 100 - 240 伏
- 待机功耗: 0.15 瓦
- 最大功耗: 5.4 瓦

服务

- 2 年保修
- 替换刀头: 每两年使用 RQ12 更换一次



发行日期 2015-11-20

版本: 7.0.1

EAN: 08 71010 35982 13

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com