

PHILIPS

电动剃须刀



RQ370/16



70% 的男士认为，在难于剃须的部位有卓越的表现

全新的飞利浦 RQ300 系列剃须刀具有所有最新的功能，如专为精确舒适剃须系统而设计的极致智能贴合。您会对剃须效果以及所拥有的产品信心十足。

根据面部曲线自行调节剃须角度

- 根据面部曲线自行调节剃须角度
- 顺应您的面部曲线来进行调节

即使是难以触及的部位都可轻松剃须

- 即使是难以触及的部位都可轻松剃须
- 自如操控，更加精确
- 卡入式修发器，特别适合修剪鬓脚和须髥

极致顺滑的剃须，温柔呵护皮肤


- 极致顺滑的剃须，温柔呵护皮肤
- 干湿双剃技术：带给您清新的湿剃（使用泡沫）或轻松的干剃



asimpleswitch.com


产品亮点

2D 智能贴合系统



先进的 2D 智能贴合系统可根据您的面部曲线自行调节剃须角度，剃须更顺滑。

精准设计



剃须刀纤巧设计，即使是在您面部难以触及的部位都可轻松剃须。

舒适的剃须系统



进口的剃须刀头带给您极致的顺滑剃须，温柔呵护皮肤。

干湿双剃技术



具有干湿双剃技术的飞利浦电动剃须刀可 100% 防水。您可以在沐浴时使用您最爱的剃须泡沫或啫喱，令肌肤倍感舒适。您也可以方便地进行干剃。

防滑手柄




独一无二的人体工程学手柄，可确保自如操控，更加精确

卡入式修剪器



全宽面、卡入式修发器适合用于修剪鬓脚和须髥

弹性贴面系统



根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。

规格

附件

维护: 清洁刷, 保护盖
旅行软袋: 旅行软袋

设计

表面处理: 镜面黑显示面板, 前盖 (半透明), 高光铬环
手柄: 橡胶手柄, 防滑手柄
颜色: 神秘黑

操作简易

充电: 充电 1 小时可使用 50 分钟, 电源插头/电源线, 充电式设计
剃须时间: 长达 50 分钟
显示屏: 电池电量充足指示, 电池电量低显示灯, 充电显示灯, 旅行锁, 数字 LED 指示灯, 剩余剃须分钟指示
充电时间: 1 小时
清洁: 快速冲洗胡茬储藏室, 适合干湿两用, 全身可水洗剃须刀

功率

自动电压: 100-240 伏
最大功耗: 5.4 瓦
待机功耗: < 0.25 瓦
电池类型: 锂电池

服务

替换刀头: 每两年使用 RQ32 更换一次
2 年保修

剃须性能

面部轮廓跟踪: 弹性贴面系统, 2D 智能贴合系统
剃须系统: 舒适切割剃须系统
美发造型: 卡入式修剪器

FK-PC-剃须刀

每次充电使用时间: 40 - 59 分钟



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到? 它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理, 还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

