

PHILIPS

电动剃须刀

Shaver series 5000

MultiPrecision 刀片系统

5 向 Flex 剃须刀头

卡入式精准修剪器



S5130/O4



剃须既贴面又快速

Shaver Series 5000 具有快速操作功能、MultiPrecision 刀片系统和完全可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。

舒适贴面的完美享受

- 刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须
- 刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验
- 提起胡须并从根部舒适地剃除

易于使用

- 可在水龙头下冲洗的剃须刀
- 40 分钟无线剃须
- 1 小时充电时间
- 1 格电池电量和旅行锁指示
- 2 年保修，全球电压以及可替换刀片

享受剃须刀的无穷益处

- 卡入式修剪器，确保完美修剪须髥和鬓角



asimpleswitch.com

产品亮点

MultiPrecision 刀片系统



实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统可提起并切割所有须发和剩余的毛茬 – 只需来回几次。

5 向 Flex 剃须刀头




5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。

一触即开



只需弹出刀头，在水龙头下彻底冲洗即可清洁。

40 分钟无线剃须



提供 40+ 分钟使用时间 – 剃须约 13 次 – 充电 1 小时。也可以选择直接插电剃须。

1 小时充电时间



得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得更长的剃须时间。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

卡入式精准修剪器



卡入呵护皮肤的精准修剪器，完成您的造型。尤为适合打理胡须和修剪鬓角。

升级双层刀片设计



使用升级双层刀片设计，让您享受更贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正顺畅的剃须效果。

LED 显示屏



直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的最佳性能：- 1 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯

经久耐用



我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片恒久耐用，仅需每 2 年更换一次。



飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

剃须性能

剃须系统: MultiPrecision 刀片系统, 5 向 Flex 剃须刀头, 升级双层刀片设计

附件

卡入式: 精准修发器

维护: 保护盖

操作简易

显示屏: 1 格电池指示, 电池电量不足指示灯, 充电显示灯, 清洁指示灯, 更换刀头提示灯, 旅行锁指示灯

清洁: 可完全水洗

工作: 可接电源使用也可无线使用

设计

手柄: 人体工程学手柄和操作

颜色: 炭灰色 - 明亮炫红

功率

自动电压: 100-240 伏

电池类型: 锂电池

使用时间: 40 分钟/13 次剃须

充电: 1 小时充满电, 快速充电 5 分钟可剃须 1 次,

充电式设计

最大功耗: 9 瓦

待机功耗: 0.1 瓦

服务

2 年保修

替换刀头: 每 2 年使用 SH50 更换一次

