

# PHILIPS

干湿两用电动剃须刀

Shaver series 5000

MultiPrecision 刀片系统

5 向 Flex 剃须刀头

卡入式准确修剪器



S5230/04



## 剃须既贴面又快速

Shaver Series 5000 具有快速操作功能、MultiPrecision 刀片系统和可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。

### 舒适贴面的享受

- 刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须
- 刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验
- 干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃
- 提起胡须并从根部舒适地剃除

### 易于使用

- 35 分钟无绳剃须
- 1 小时充电时间
- 1 格电池电量和旅行锁指示
- 2 年保修，全球电压以及可替换刀片

### 享受剃须刀的多重益处

- 卡入式修剪器，确保准确修剪须髥和鬓角



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 产品亮点

## MultiPrecision 刀片系统




实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统可提起并从根部切剃须发和剩余的毛茬 – 只需来回几次。

## 5 向 Flex 剃须刀头




5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。

## 干湿两用



选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

## 35 分钟无绳剃须



提供 35+ 分钟使用时间 – 剃须约 11 次 – 充电 1 小时。该剃须刀只能在无绳模式下操作。

## 1 小时充电时间



得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

## 卡入式准确修剪器



卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造个性化造型。尤为适合打理须髥和修剪鬓角。

## 升级双层刀片设计



使用升级双层刀片设计，让您享受贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正顺畅的剃须效果。

## LED 屏幕



直观显示屏显示相关信息：– 1 级电池电量指示灯 – 清洁指示灯 – 电池电量不足指示灯 – 更换刀头指示灯 – 旅行锁指示灯

## 经久耐用



我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 剃须性能

剃须系统: MultiPrecision 刀片系统, 升级双层刀片设计

智能贴合: 5 向 Flex 剃须刀头

亲肤: 干湿两用

## 附件

卡入式: 准确修剪器

维护: 保护盖

## 操作简易

显示屏: 1 格电池指示, 电池电量不足指示灯, 充电显示灯, 清洁指示灯, 更换刀头提示灯, 旅行锁指示灯

清洁: 可全身水洗

工作中: 使用前拔掉插头

## 设计

手柄: 人体工程学手柄和操作

颜色: 炭灰色 - 明亮炫红

## 功率

自动电压: 100-240 伏

电池类型: 锂离子

使用时间: 35 分钟/11 次剃须

充电: 1 小时充满电, 快速充电 5 分钟可剃须 1 次

最大功耗: 9 瓦

待机功耗: 0.1 瓦

## 服务

2 年保修

替换刀头: 每 2 年使用 SH50 更换一次

