

# PHILIPS

干湿两用电动剃须刀

Shaver series 5000

MultiPrecision 刀片系统

5 向 Flex 剃须刀头

卡入式准确修剪器



S5380/04



## 湿剃或干剃，保护式剃须

与常规刀片相比，保护效果出色 10 倍\*

Shaver Series 5000 可在保护您的皮肤的同时，让您享受清新净爽的剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，在顺畅剃须的同时保护您的皮肤。

### 舒适贴面的享受

- 弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤
- 刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验
- 刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须
- 干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃
- 提起胡须并从根部舒适地剃除

### 舒适剃须

- 提高 10% 动力，快速为胡须密集区域剃须

### 易于使用

- 45 分钟无线剃须
- 1 小时充电时间
- 3 格电池电量和旅行锁指示
- 2 年保修，全球电压以及可替换刀片

### 享受剃须刀的多重益处

- 卡入式修剪器，确保准确修剪须髥和鬓角



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# 产品亮点

## 皮肤保护系统



贴面剃须，不会划伤和割伤皮肤。MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。

## 5 向 Flex 剃须刀头



5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。

## 强力模式



通过激活 Turbo 模式获得 10% 的速度提升，加快胡须浓密部位的剃须速度。

## MultiPrecision 刀片系统



实现快速、贴面剃须。只需来回几次，我们的 MultiPrecision 刀片系统便可提起并切割所有须发和剩余的毛茬。

## 干湿两用



选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 - 与啫喱或剃须泡沫配合使用 - 甚至在淋浴时使用。

## 45 分钟无线剃须



充电 1 小时，您将获得 45 分钟以上的使用时间，约可剃须 15 次。该剃须刀只能在无线模式下使用。

## 1 小时充电时间



得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

## 卡入式准确修剪器



卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造个性化造型。尤为适合打理须髥和修剪鬓角。

## LED 屏幕



直观显示屏显示相关信息：- 3 格电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯

## 升级双层刀片设计



使用升级双层刀片设计，享受贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适地将胡须连根去除，令您获得真正畅顺的剃须效果。

## 经久耐用



我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 剃须性能

**剃须系统:** MultiPrecision 刀片系统, 升级双层刀片设计

**智能贴合:** 5 向 Flex 剃须刀头

**强力模式:** 剃须, 具有 10% 额外动力

**亲肤:** 干湿两用, 皮肤保护系统

## 附件

**卡入式:** 准确修剪器

**维护:** 保护盖

## 操作简易

**显示屏:** 3 格电池指示, 电池电量不足指示灯, 充电显示灯, 清洁指示灯, 更换刀头提示灯, 旅行锁指示灯

**清洁:** 全身水洗

**工作中:** 使用前拔掉插头

## 设计

**手柄:** 人体工学设计

**颜色:** 水蓝 - 灿银

## 功率

**自动电压:** 100-240 伏

**供电类型:** 锂离子

**使用时间:** 45 分钟/15 次剃须

**充电:** 1 小时充满电, 快速充电 5 分钟可剃须 1 次

**最大功耗:** 9 瓦

**待机功耗:** 0.1 瓦

## 服务

**2 年保修**

**替换刀头:** 每 2 年使用 SH50 更换一次

