

PHILIPS

飞利浦5000系列多功能电动剃须刀

Shaver series 5000

MultiPrecision 刀片系统

5 向 Flex 剃须刀头

洁面刷和胡须造型器

高效智能清洁系统



S5570/33



剃须既贴面又快速

提升20%动力*

Shaver Series 5000 具有快速操作功能、MultiPrecision 刀片系统和可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。

舒适剃须

- 提升 20% 的动力，快速为胡须密集区域剃须

舒适贴面的享受

- 刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须
- 刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验
- 干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃
- 提起胡须并从根部舒适地剃除

易于使用

- 50 分钟无线剃须
- 1 小时充电时间

享受剃须刀的多重益处

- 具有 5 档长度设定的卡入式胡须造型器
- 卡入式洁面刷，有效清洁面部肌肤
- 高效智能清洁系统让您的剃须刀焕然一新



asimpleswitch.com

产品亮点

Turbo+ 模式



通过启用 Turbo+ 模式提升 20% 的动力，加快胡须浓密部位的剃须速度。

MultiPrecision 刀片系统



实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统可提起并从根部切剃须发和剩余的毛茬 – 只需来回几次。

5 向 Flex 剃须刀头



5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。

干湿两用



选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

50 分钟无线剃须



在充电 1 小时后，您将获得 50 分钟以上的剃须时间，即剃须 17 次左右。该剃须刀只能在无线模式下操作。

1 小时充电时间



得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

卡入式胡须造型器



使用卡入式胡须造型器配件，改变您的造型。5 种长度设定备选，修剪短茬、整齐的胡须，打造个性化造型。弧形梳齿和修剪梳旨在防止皮肤刺激。

卡入式洁面刷



卡入我们的洁面刷，享受比用手清洁洁净的洁面体验。可配合您选择的洁面产品一起使用。去除死皮细胞并增加微循环，令肌肤清新、靓丽。

高效智能清洁系统



只需轻触按钮，高效智能清洁系统即可对剃须刀进行清洁、润滑和充电，让剃须刀始终保持良好性能。

升级双层刀片设计



使用升级双层刀片设计，享受贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适地将胡须连根剔除，令您获得真正畅顺的剃须效果。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

剃须性能

剃须系统: MultiPrecision 刀片系统, 升级双层刀片设计

智能贴合: 5 向 Flex 剃须刀头

Turbo+ 模式: 剃须, 具有 20% 额外电量

亲肤: 干湿两用

附件

高效智能清洁系统: 清洁, 充电, 润滑, 清洁滤芯 (随附)

卡入式: 胡须造型器, 控油洁面刷

旅行软袋: 旅行盒

操作简易

显示屏: 3 格电池指示, 电池电量不足指示灯, 充电显示灯, 清洁指示灯, 更换刀头提示灯, 旅行锁指示灯

清洁: 可全身水洗

工作中: 使用前拔掉插头

设计

手柄: 人体工程学手柄和操作

颜色: 坦桑石灰色 - 黑色金属铬

功率

自动电压: 100-240 伏

电池类型: 锂离子

使用时间: 50 分钟/17 次剃须

充电: 1 小时充满电, 快速充电 5 分钟可剃须 1 次

最大功耗: 9 瓦

待机功耗: 0.1 瓦

服务

2 年保修

替换刀头: 每 2 年使用 SH50 更换一次

造型修剪器: 每 2 年更换一次 RQ111

洁面刷 RQ560 或 RQ563: 每 3-6 个月更换一次

