

PHILIPS

干湿两用电动剃须刀

Shaver series 7000

微珠舒适圈

温和准确剃系统 PRO 刀片

卡入式准确修剪器



S7310/12



流畅顺滑的肌肤体验，带来较大舒适度 飞利浦敏感肌肤剃须刀

专为保护您的皮肤而设计，飞利浦剃须刀 7000 使剃须变成享受。微珠涂层 Comfort Ring 使剃须刀在脸部顺畅滑动，让您的肌肤顺滑惬意。

专为带来理想舒适度而设计

- 微珠涂层可减少摩擦，令肌肤顺滑、放松
- 5 向浮动贴面剃须刀头，刀头可轻松贴合面部曲线，无需用力按压
- 飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

带给您贴合流畅的剃须体验

- 小心地修剪胡须，带来贴合、呵护皮肤的剃须体验

易于使用

- 直观显示，1 级电池电量指示灯
- 50 分钟无线剃须
- 直接用水冲洗
- 提供 2 年保修

享受剃须刀的多重益处

- 准确的须髯和鬓角修剪



reddot award 2016
winner

产品亮点

顺滑舒适环



在参加测试的男士中，85% 的人表示涂有微珠涂层的 Comfort Ring 减少了与皮肤的摩擦*。这种涂层由成千上万颗细如粉末的微珠组成，这些微珠形成了低阻力的柔软表面。因此，这种剃刀可毫不费力地滑过面部，较大程度地减少刺激。让您的皮肤光滑舒适。

轻柔准确的刀片



专门设计的刀片在贴近皮肤切割长须、短须和贴肤生长的须发时，可保护皮肤不受伤害。刀槽的设计可将须发定位在理想的切割位置，以便小心剃须，而不伤害皮肤的表层。

5 向浮动贴面剃须刀头



我们的剃须刀头可向 5 个方向轻松移动，轻柔贴合所有面部和颈部轮廓。贴面剃须时施力小，实现肌肤压力较小。

干湿双剃技术



该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。

卡入式准确修剪器



用呵护皮肤的准确修发器打造多样化造型。其非常适合维护胡须和修剪鬓角。

1 格电池指示



直观显示屏显示相关信息：1 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯

50 分钟无线剃须



节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选项：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 Shaver Series 7000 型号均只能在不接电源模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。

全身可水洗剃须刀



只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。



2016 iF 设计大奖

Shaver series 7000 2016 iF 设计大奖



reddot award 2016 winner

2016 红点奖获得者

Shaver series 7000 2016 红点奖获得者

规格

剃须性能

亲肤: 微珠舒适圈, 皮肤保护系统, 干湿两用
剃须系统: 温和准确切剃系统 PRO 刀片
智能贴合: 5 向浮动贴面剃须刀头

附件

卡入式: 准确修剪器
旅行软袋: 旅行盒

功率

使用时间: 50 分钟/17 次剃须
充电: 1 小时充满电, 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
电池类型: 锂离子

自动电压: 100-240 伏
最大功耗: 5.4 瓦
待机功耗: 0.15 瓦

操作简易

显示屏: 1 格电池指示, 电池电量不足指示灯, 清洁指示灯, 更换刀头提示灯, 旅行锁指示灯
干湿两用: 干湿两用
清洁: 可全身水洗
工作中: 无线使用, 使用前拔掉插头

设计

手柄: 人体工程学手柄和操作
外框颜色: Tesla 海洋蓝
正面颜色: 陶瓷白

服务

2 年保修
替换刀头: 每 2 年更换一次 SH70

