

PHILIPS

干湿两用电动剃须刀

Shaver series 7000

微珠舒适圈

温和准确剃须系统 PRO 刀片

卡入式准确修剪器



S7370/12



流畅顺滑的肌肤体验，带来较大舒适度

专为保护您的皮肤而设计，飞利浦剃须刀 7000 使剃须变成享受。微珠涂层 Comfort Ring 使剃须刀在脸部顺畅滑动，让您的肌肤顺滑惬意。

专为带来理想舒适度而设计

- 微珠涂层可减少摩擦，令肌肤顺滑、放松
- 5 向浮动贴面剃须刀头，刀头可轻松贴合面部曲线，无需用力按压
- 飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

带给您贴合流畅的剃须体验

- 小心地修剪胡须，带来贴合、呵护皮肤的剃须体验

易于使用

- 直观显示，1 级电池电量指示灯
- 50 分钟无线剃须
- 直接用水冲洗
- 2 年保修，全球电压以及可替换刀片

享受剃须刀的多重益处

- 准确的须髥和鬓角修剪



reddot award 2016
winner

产品亮点

顺滑舒适环



在参加测试的男士中，85% 的人表示涂有微珠涂层的 Comfort Ring 减少了与皮肤的摩擦*。这种涂层由成千上万颗细如粉末的微珠组成，这些微珠形成了低阻力的柔软表面。因此，这种剃刀可毫不费力地滑过面部，较大程度地减少刺激。让您的皮肤光滑舒适。

5 向浮动贴面剃须刀头



我们的剃须刀头可向 5 个方向轻松移动，轻柔贴合所有面部和颈部轮廓。贴面剃须时施力小，实现肌肤压力较小。

轻柔准确的刀片



专门设计的刀片在贴近皮肤切割长须、短须和贴肤生长的须发时，可保护皮肤不受伤害。刀槽的设计可将须发定位在理想的切割位置，以便小心剃须，而不伤害皮肤的表层。

1 格电池指示



直观显示屏显示相关信息：1 级电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯

干湿双剃技术



该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。

50 分钟无线剃须



节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选项：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 Shaver Series 7000 型号均只能在不接电源模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。

经久耐用



我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片经久耐用，仅需每 2 年更换一次。

全身可水洗剃须刀



只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。

卡入式准确修剪器



用呵护皮肤的准确修发器打造多样化造型。其非常适合维护须髥和修剪鬓角。



2016 iF 设计大奖

Shaver series 7000 2016 iF 设计大奖



reddot award 2016 winner

2016 红点奖获得者

Shaver series 7000 2016 红点奖获得者

规格

剃须性能

亲肤: 微珠舒适圈, 皮肤保护系统, 干湿两用
剃须系统: 温和准确切剃系统 PRO 刀片
智能贴合: 5 向浮动贴面剃须刀头

附件

卡入式: 准确修剪器
旅行袋: 旅行盒

功率

使用时间: 50 分钟/17 次剃须
充电: 1 小时充满电, 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
电池类型: 锂离子

自动电压: 100-240 伏

最大功耗: 5.4 瓦
待机功耗: 0.15 瓦

操作简易

显示屏: 1 格电池指示, 电池电量不足指示灯, 清洁指示灯, 更换刀头提示灯, 旅行锁指示灯
干湿两用: 干湿两用
清洁: 可全身水洗
工作中: 无线使用, 使用前拔掉插头

设计

手柄: 人体工程学手柄和操作
外框颜色: 白色
正面颜色: Tesla 海洋蓝

服务

2 年保修
替换刀头: 每 2 年更换一次 SH70

