

PHILIPS

干湿两用电动剃须刀

Shaver series 7000

微珠舒适圈

温和准确切割系统 PRO 刀片

洁面刷和胡须造型器

高效智能清洁系统



S7780/62



顺畅滑动的肌肤体验，适合敏感肌肤剃须 飞利浦敏感肌肤剃须刀

飞利浦 7000 系列可防止出现皮肤刺激的主要症状。微珠舒适圈配有抗摩擦涂层，使剃须刀在脸部顺畅滑动。刀锋贴面修剪并且保护肌肤，即使有留了 3 天的短茬也是如此。

专为带来理想舒适度而设计

- 顺滑舒适环具有抗摩擦涂层，确保流畅顺滑的剃须体验
- 5 向浮动贴面剃须刀头，刀头可轻松贴合面部曲线，无需用力按压
- 干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

带给您贴合流畅的剃须体验

- 专注于保护肌肤，同时准确剃净三天短茬

易于使用

- 直观显示，3 级电池电量指示灯
- 50 分钟无线剃须
- 可在水龙头下冲洗的剃须刀
- 提供 2 年保修

享受剃须刀的多重益处

- 胡须造型器具有 5 档设置，可打理造型和进行预修剪
- 洁面刷可深层轻柔清洁，减少肌肤刺激
- 高效智能清洁系统让您的剃须刀焕然一新



reddot award 2016
winner

产品亮点

顺滑舒适环



借助涂有微珠的抗摩擦顺滑舒适环获得舒适的剃须体验。成千上万颗微小的玻璃状圆形球体可减少剃须刀和肌肤之间的摩擦和表面阻力。这使得剃须刀可以顺畅、轻松地滑动，有效防止皮肤受到刺激。

温和准确切割系统 PRO 刀片



我们更新的切割系统采用了皮肤保护技术，旨在提供只剃须而不伤皮肤的体验。V 型刀片引导皮肤远离刀片，为您带来贴面顺滑的剃须效果 - 甚至可以打理 3 天短茬。

5 向浮动贴面剃须刀头



我们的剃须刀头可向 5 个方向轻松移动，轻柔贴合所有面部和颈部轮廓。贴面剃须时施力更小，实现肌肤压力较小。

干湿两用




根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

3 格电池指示



剃须刀的直观显示屏可显示相关信息：3 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯

50 分钟无线剃须



节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选项：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 Shaver Series 7000 型号均只能在不接电源模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。

全身可水洗剃须刀



只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。

经久耐用



我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 Series 7000 剃须刀专为确保卓越性能和耐用性而设计。



2016 iF 设计大奖

Shaver series 7000 2016 iF 设计大奖



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。



reddot award 2016 winner

2016 红点奖获得者

Shaver series 7000 2016 红点奖获得者

规格

剃须性能

亲肤: 微珠舒适圈, 皮肤保护系统, 干湿两用
剃须系统: 温和准确切剃系统 PRO 刀片
智能贴合: 5 向浮动贴面剃须刀头

附件

高效智能清洁系统: 清洁, 充电, 润滑, 清洁滤芯 (随附)
卡入式: 胡须造型器, 深度洁面刷
旅行软袋: 旅行盒

功率

使用时间: 50 分钟/17 次剃须
充电: 1 小时充满电, 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
电池类型: 锂离子

自动电压: 100-240 伏
最大功耗: 5.4 瓦
待机功耗: 0.15 瓦

操作简易

显示屏: 3 格电池指示, 电池电量不足指示灯, 清洁指示灯, 更换刀头提示灯, 旅行锁指示灯
干湿两用: 干湿两用
清洁: 可全身水洗
工作中: 无线使用, 使用前拔掉插头

设计

手柄: 人体工程学手柄和操作
外框颜色: Argus 铜
正面颜色: 亚光白

服务

2 年保修
替换刀头: 每 2 年更换一次 SH70
洁面刷 RQ560 或 RQ563: 每 3-6 个月更换一次

包装

特殊: 礼品包

