

PHILIPS

干湿两用电动剃须刀

Shaver series 8000

V型切割系统

8 向轮廓跟踪剃须刀头



S8980/12



时时卓越剃须

一次即可剃除较普通剃须刀多 20% 以上的胡须*

使用干湿两用特别版 8000 系列，并配合剃须泡沫或啫喱获得理想舒适的剃须效果。V 型准确切割系统修剪须发时，与皮肤的贴合度比一般剃须刀近 30%*，而刀头则可沿 8 个方向移动，一次即可剃除较普通剃须刀多 20% 以上的胡须*

别出心裁的设计，只为卓越

- 引导须发进入适当位置，实现贴面剃须
- 8 向灵动刀头，实现出色剃须效果

舒适剃须

- 干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃
- 提起胡须并从根部舒适地剃除

易于使用

- 3 格电池电量和旅行锁指示
- 充电 1 小时后，可获得 50 分钟不接电使用时间
- 2 年保修，全球电压以及可替换刀片

享受剃须刀的多种益处

- 便利的旅行存储盒



asimpleswitch.com

产品亮点

V 型准确切割系统



实现贴面剃须。V 型准确切割系统可将每根须发轻柔定位于较佳剃除位置，即使是平伏和不同长度的须发。减少来回即可贴面切割 30% 须发，让您的皮肤保持理想状态。

8 向轮廓跟踪剃须刀头



8 向轮廓跟踪剃须刀头，贴合您面部和颈部的每处轮廓。每次剃除比一般多 20% 的须发。获得贴合、顺畅的剃须效果。

干湿两用



选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

升级双层刀片设计



使用升级双层刀片设计，享受贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正畅顺的剃须效果。

3 格电池电量指示灯



直观显示屏显示相关信息：- 3 格电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯。

50 分钟剃须时间



50 minutes

每次充电后，强劲的锂电池可提供多的剃须次数。充电 1 小时，便可获得 50 分钟剃须时间。充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的足够电量。

旅行收藏盒



设计精巧的剃须刀存储盒占用空间少，并内置通风空间，即使在您外出时，依旧可以保持剃须刀干燥。

经久耐用



我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

剃须性能

智能贴合: 8 向轮廓跟踪剃须刀头

剃须系统: V 型准确切剃系统, 升级双层刀片设计

亲肤: 干湿两用

附件

旅行软袋: 旅行盒

操作简易

显示屏: 3 格电池指示, 电池电量不足指示灯, 清洁

指示灯, 更换刀头提示灯, 旅行锁指示灯

清洁: 可全身水洗

设计

手柄: 人体工程学手柄和操作

颜色: 海军蓝

功率

电池类型: 锂离子

使用时间: 50 分钟/17 次剃须

充电: 1 小时充满电, 快速充电可满足一次剃须所需的电量

自动电压: 100-240 伏

待机功耗: 0.15 瓦

最大功耗: 5.4 瓦

服务

2 年保修

替换刀头: 每两年使用 SH90 更换一次

