

PHILIPS

干湿两用电动剃须刀

Shaver series 9000

V型切割系统

8向轮廓跟踪剃须刀头

智能卡入式细节修剪器



S9151/12



每次剃须滑动都带来完美感受

每一次滑动，可切割 20% 更多胡须*

Shaver 9000 是飞利浦高端先进的剃须刀。先进的贴面感应科技极其贴合面部轮廓，V型切割系统将胡须引入精准切割位置，实现贴面的切割效果。

至臻设计，只为卓越

- 引导须发进入适当位置，实现贴面剃须
- 可8向移动，带来杰出的剃须效果

舒适剃须

- 干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

易于使用

- 直观图标令功能简单易用
- 充电1小时后，可获得50分钟无线剃须时间
- 可在水龙头下冲洗的剃须刀
- 提供2年保修


最大限度发挥剃须刀的卓越性能

- 细节修剪器，尤其适合修剪须影和鬓角



产品亮点

V 型精准切割系统



V 型精确切割系统，无论是平伏的须发还是不同长度的胡茬，都可精准定位于良好切割位置。更贴近皮肤 30%，更少剃须来回即可完成剃须，让您的皮肤始终保持良好状态。

8 向轮廓跟踪剃须刀头



8 向轮廓跟踪剃须刀头，贴合您面部和颈部的每处轮廓。每次剃除比一般多 20% 的须发。获得贴合、顺畅的剃须效果。

干湿两用



该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫，享受清新净爽的湿剃。

智能卡入式细节修剪器



细节修剪器，尤其适合修剪须髥和鬓角。

3 级 LED 显示



显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的卓越性能：- 3 格电池电量指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 旅行锁指示灯

50 分钟无线剃须



我们先进的充电系统可为您提供两种方便选项：充电 1 小时，可使用 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 9000 系列剃须刀均内置强劲节能、持久耐用的锂电池。它们只能在无线模式下使用，以确保在湿剃，甚至在淋浴下剃须时保证人身安全。

全身可水洗剃须刀



只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。

经久耐用



我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 9000 系列剃须刀专为卓越性能和耐用性而设计，带给您经久耐用的贴面剃须体验。



2015 iF 设计大奖

Shaver series 9000 精准、易控和灵活性是 9000 剃须刀的本质特征。V 型切割系统将胡须引入合适切割位置，实现贴面的切割效果，而全柔性 8 向刀头则可以更少来回切割更多须发。这款剃须刀的防水“干湿双剃”设计可提供舒适的干剃，您也可以使用剃须泡沫或啫喱享受清新净爽的湿剃，令肌肤倍感舒爽。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

剃须性能

剃须系统: V 型精准切割系统, 升级双层刀片设计
面部轮廓跟踪: 8 向轮廓跟踪剃须刀头
肌肤舒适: 干湿两用

附件

智能卡入式: 细节修剪器
旅行袋: 旅行袋

操作简易

显示屏: 3 格电池指示, 清洁指示灯, 电池电量不足指示灯, 更换刀头提示灯, 旅行锁指示灯
清洁: 可完全水洗

设计

颜色: 火红色
手柄: 人体工程学手柄和操作

功率

电池类型: 锂离子
使用时间: 50 分钟/17 次剃须
充电: 1 小时充满电, 快速充电可满足一次剃须所需

的电量

自动电压: 100-240 伏
最大功耗: 9 瓦
待机功耗: 0.1 瓦

服务

2 年保修
替换刀头: 每两年使用 SH90 更换一次

