

PHILIPS

Märg- ja
kuivkasutusega pardel

Shaver series 9000

V-Track PRO terade süsteem

8-suunalised ContourDetecti
otsakud

SmartCleani süsteem Plus

SmartClick habemepiirel



S9711/31



Täiuslikkus igas käetõmbes

Raseerib 20% rohkem karvu* ühe käetõmbega

Raseerija Shaver 9000 on meie seni täiustatuim raseerija. Ainulaadne Contour Detect tehnoloogia tagab iga näokontuuri ülihea katvuse ja V-Track süsteem suunab karvad täpseima tulemuse saavutamiseks parimasse asendisse.

Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks

- Meie parim raseerimissüsteem 1- kuni 3-päevasele habemele
- Pead painduvad 8 eri suunas, et tagada suurepärase tulemus

Mugav raseerimine

- Kohandage oma raseerimist kolme seadistuse abil
- Mugav kuivraseerimine või värskendav märgraseerimine Aquatec'iga

Lihthe kasutada

- Tänu loogilistele ikoonidele on funktsioone lihtne kasutada
- 60 minutit juhtmeta raseerimist pärast ühetunnist laadimist
- Raseerija saab kraani all puhtaks loputada
- 2-aastase garantiiga


Võtke oma raseerijast maksimum

- Hoiab teie pardli SmartCleani abil justkui uena
- Kinniklõpsatav habemepiirel viie pikkusastmega



Esiletõstetud tooted

V-Track PRO terade süsteem




Saavutage täiuslikult nahalähedane raseerimine. V-Track Precision PRO lõiketerad suunavad ühe- kuni kolmepäevase habeme iga karva õrnalt parimasse asendisse, sealhulgas isegi nahalähedaselt asetuvad ja erineva pikkusega karvad. 30% nahalähedasem raseerimine* väiksema arvu tõmmetega tagab naha suurepärase seisundi.

8-suunalised ContourDetecti otsakud



8-suunalised ContourDetecti raseerimispead järgivad iga teie näo ja kaela kontuuri. Raseerite iga tõmbega 20% rohkem karvu. Tulemuseks on ülimalt nahalähedane ja sile raseerimine.

Personal Comfort seadistused



Valige kolme kohandatava raseerimisrežiimi vahel. Tundlik – õrnaks, ent põhjalikuks raseerimiseks. Normaalne – põhjalikuks igapäevaseks raseerimiseks. Kiire – aega säästvaks kiireks raseerimiseks.

Aquatec Wet & Dry



Valige, kuidas soovite raseerida. Tänu Aquatec Wet & Dry tihendile saate valida kiire ja mugava kuivraserimise või geeli või vahuga märgraseerimise vahel, seda kas või duši all.

SmartCleani süsteem PLUS



Ühe nupuliigutusega puhastab, õlitab, kuivatab ja laeb SmartCleani süsteem PLUS teie pardli nii et selle parim jõudlus oleks iga päev tagatud.

SmartClick habemepiirel



Muutke oma välimust selle SmartClick habemepiiri lisatarvikuga. Valige üks viiest pikkusastmest ja kujundage omale täiuslik habemetüügas või siis lühike, korrektselt piiratud habe. Ümarad piiotsad ja kammid aitavad vältida naha ärritamist.

Digitaalkuva



Loogilisel ekraanil on näha vajalik teave, mis võimaldab teil oma pardlit parimal moel kasutada: - 3 numbrikohaga (%) akunäidik - puhastusnäidik - madala akutase näidik - raseerimispeade asendamise näidik - reisirõhku näidik

60 minutit juhtmeta raseerimist



Nüüd kõigest Philipsi raseerijatest parima akuekstusega laadimissüsteem pakub kahte mugavat võimalust: 60 minutit tööaega ühetunnise laadimise järel või kiirlaadimine üheks täielikuks raseerimiseks. Kõik Shaver Series 9000 mudelid on loodud töötama ainult juhtmeta režiimis, et tagada ohutus märgades oludes.



iF - DISAINIAUHIND 2015

SHAVER Series 9000iF - DISAINIAUHIND 2015

Spetsifikatsioon

Raseerimisjõudlus

Habemeajamissüsteem: V-Track PRO terade süsteem

Piirjooni järgiv: 8-suunalised ContourDetecti otsakud

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry

Personal Comfort seadistused: Seadistused: tundlik, normaalne, kiire

Tarvikud

SmartClick: Habemepiirel

SmartClean PLUS: Puhastab, Määrib,

Kuivatab, Laeb, Puhastuskassett (komplektis)

Kott: Reisikott

Kergesti kasutatav

Ekraan: Patarei laetuse näidik (%), Puhastusnäidik, Madala akutaseme näidik, Raseerimispeade asendamise näidik, Reisiluku näidik

Puhastamine: Täielikult pestav

Disain

Värvus: Harjatud kroom

Käepide: Ergonoomiline käepide ja käsitsemine

Võimsus

Aku tüüp: Liitium-ioon

Kasutusaeg: 60 min / 20 raseerimist

Laadimine: 1-tunnine täislaadimine,

Kiirlaadimine üheks raseerimiseks

Automaatpinge: 100–240 V

Maksimaalne elektritarve: 9 W

Reservvõimsus: 0,1 W

Hooldus

2-aastane garantii

Asenduspea: Asendage iga 2 aasta järel SH90-ga

