





Philips
Флаш аудиоплейър

2GB*

SA2125



Вашата цифрова музика в движение

с възпроизвеждане на MP3 и WMA музика и FM радио

Слушайте в движение музика във формат MP3 и WMA с Philips SA2125. С директен USB за бърз и лесен пренос на музика и данни.

Вашата музика и данни - на път и всеки ден

- Удоволствие с MP3 и WMA възпроизвеждане
- Записване на реч
- Бързо изтегляне от компютъра ви по USB 2.0*
- Повече музика с цифровото FM радио с 10 настроени станции

Готов за носене, готов за път

- Насладете се на възпроизвеждане на музика до 10 часа*
- Директен USB – няма нужда от кабели
- Просто дърпате и пускате песните – без необходимост от софтуер
- Съхранение на данни "Plug and play"

Лесно, интуитивно музикално изживяване

- Лесен за четене черно-бял LCD дисплей
- Еквалайзер за оптимизиран звук, подходящ за вашия стил музика
- Преглед на папки, за да намерите лесно и бързо песните

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Картина/дисплей

- Фоново осветление: да
- Редове текст: 2
- Разделителна способност: 32 x 128
- Тип: LCD

Звук

- Отделяне между каналите: 35 dB
- Настройки на еквалайзера: Класика, Джаз, Поп, Рок
- Честотен обхват: 80 - 18 000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 2 x 3 mW
- Съотношение сигнал/шум: >80 dB

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WAV, Windows Media™ Audio
- Поддръжка на ID3 тагове: Име на песен и изпълнител
- MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
- Честоти на семплиране при MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Побитова скорост при WMA: 64-320 kbps
- WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Прихващане на звук

- Звуков файлов формат: WAV
- Вграден микрофон: моно
- Записване на реч: ADPCM

Носители за съхранение на данни

- Капацитет на вградената памет: 2 GB*
- Тип на вградената памет: NAND светкавица
- Съответства на класа външна памет: да
- Капацитет на паметта за музика, WMA: До 930 песни*

Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM

Възможности за свързване

- Слушалка: 3,5 мм
- USB: Високоскоростен USB 2.0

Удобство

- Фърмуерът може да се надстройва
- Функция: Заклучване на клавиатурата

Акcesoари

- Батерии: AAA алкална
- Слушалки: AY3812
- Ръководство за потребителя на CD-ROM

Софтуер

- Управление на устройства: за възстановяване и надстройване

Екологични спецификации

- Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата

- CD-ROM устройство: да
- Връзка с Интернет: Да (за достъп до актуализирани документация, ръководства, фърмуер и софтуер за компютър)
- Операционна система на PC: Windows 2000, Me, XP
- USB: Свободен USB порт

Размери

- Размери на блистера (ШxДxВ): 135 x 38 x 195 мм
- Тип опаковка: "Мида"
- Размери на изделието (ШxДxВ): 31,5 x 23 x 77,8 мм

Мощност

- Съдържа батерии: да
- Тип батерия: AAA / LR03 алкална
- Време за възпроизвеждане с външна батерия: До 10 часа



Дата на издаване
2009-01-21

Версия: 2.0.12

12 NC: 8670 000 29556
EAN: 87 12581 33253 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com