




Philips  
Lecteur audio à mémoire  
flash

2 Go\*

SA2125



## Écoutez votre musique numérique en vous déplaçant

avec lecture de fichiers audio MP3/WMA et radio FM

Écoutez toutes vos chansons préférées aux formats MP3 et WMA avec le lecteur Philips SA2125. Grâce à la connexion USB directe, transférez rapidement et aisément vos données et votre musique.

### Emportez votre musique et vos données dans tous vos déplacements

- Lecture MP3 et WMA
- Enregistrements vocaux
- Téléchargements rapides depuis votre PC via un port USB 2.0\*
- Plus de musique grâce à la radio FM numérique avec 10 présélections

### Prêt à porter, prêt à emporter

- Bénéficiez de 10 heures de musique\*
- USB direct : aucun câble requis !
- Glissez-déplacez simplement vos chansons : aucun logiciel requis !
- Stockage de données plug-and-play

### Expérience musicale simple et intuitive

- Écran LCD noir et blanc haute lisibilité
- Pour un son optimal adapté à votre style musical
- Affichage des dossiers pour une recherche rapide et simple des pistes

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* Du sens et de la simplicité

## Caractéristiques

### Image/affichage

- Rétroéclairage
- Lignes de texte: 2
- Résolution: 32 x 128
- Type: Écran LCD

### Son

- Séparation des chaînes: 35 dB
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock
- Réponse en fréquence: 80-18 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 3 mW
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB

### Lecture audio

- Format de compression: MP3, WAV, Windows Media™ Audio
- Compatible ID3-Tag: Titre de la piste et nom de l'artiste
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Taux d'échantillonnage MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Débit binaire WMA: 64-320 Kbit/s
- Taux d'échantillonnage WMA: 8 ; 11,025 ; 16 ; 22,050 ; 32 ; 44,1 ; 48 kHz

### Enregistrement audio

- Format de fichier audio: WAV
- Microphone intégré: mono
- Enregistrement vocal: ADPCM

### Supports de stockage

- Capacité mémoire intégrée: 2 Go\*
- Type de mémoire intégrée: NAND Flash
- Compatible avec stockage de masse
- Capacité mémoire audio, WMA: Jusqu'à 930 titres\*

### Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM

### Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 haut débit

### Convivialité

- Micrologiciel évolutif
- Fonction: Verrouillage du clavier

### Accessoires

- Piles: AAA alcaline
- Casque: AY3812
- Manuel d'utilisation sur CD-ROM

### Logiciels

- Gestionnaire de périphériques: pour restaurer et mettre à niveau

### Caractéristiques environnementales

- Produit soudé sans plomb

### Configuration requise

- Lecteur de CD-ROM
- Connexion Internet: Oui (pour accéder à la documentation et aux manuels mis à jour, ainsi qu'aux mises à niveau logicielles et micrologicielles futures)
- Système d'exploitation PC: Windows 2000, ME, XP
- USB: Port USB

### Dimensions

- Dimensions du blister (l x P x H): 135 x 38 x 195 mm
- Type d'emballage: Clamshell
- Dimensions du produit (l x P x H): 31,5 x 23 x 77,8 mm

### Puissance

- Batteries incluses
- Type de batterie: AAA/LR03 alcaline
- Autonomie pile externe: Jusqu'à 10 heures



Date de publication  
2009-01-21

Version: 2.0.12

12 NC: 8670 000 29556  
EAN: 87 12581 33253 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)