




Philips  
Lettoce audio con  
memoria flash

2 GB\*

SA2125



## La tua musica digitale sempre con te

con riproduzione file MP3, WMA e radio FM

Ascolta i tuoi file musicali MP3 e WMA in movimento con Philips SA2125. Con USB diretta per un trasferimento facile e veloce di dati e musica.

### La tua musica e i tuoi dati ogni giorno con te

- Divertiti con la riproduzione MP3 e WMA
- Creazione di registrazioni vocali
- Download rapidi dal PC via USB 2.0\*
- Più musica con la radio FM digitale con 10 stazioni preimpostate

### Facili da indossare, sempre pronti

- Goditi oltre 10 ore di riproduzione musicale\*
- USB diretta – senza cavi
- Funzione di trascinarsi dei brani - non è necessario l'uso di software
- Memorizzazione dati Plug and play

### Soluzione intuitiva per la musica

- Display LCD in bianco e nero di facile lettura
- Per un audio ottimizzato adatto al proprio stile musicale
- Visualizzazione cartelle per trovare facilmente e rapidamente i brani

# PHILIPS

sense and simplicity

## Specifiche

### Immagine/Display

- Retroilluminazione
- Righe di testo: 2
- Risoluzione: 32 x 128
- Tipo: LCD

### Audio

- Separazione dei canali: 35 dB
- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock
- Risposta in frequenza: 80 - 18 000 Hz
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 3 mW
- Rapporto segnale/umore: > 80 dB

### Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WAV, Windows Media™ Audio
- Supporto ID3 tag: Titolo brano e nome artista
- Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
- Frequenze campionamento MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Velocità trasmissione WMA: 64-320 kbps
- Frequenze campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

### Acquisizione audio

- Formato file audio: WAV
- Microfono incorporato: mono
- Registrazione vocale: ADPCM

### Supporto di memorizzazione

- Capacità memoria incorporata: 2 GB\*
- Tipo memoria incorporata: NAND Flash
- Utilizzo come memoria di massa
- Capacità memoria musicale, WMA: Fino a 930 brani\*

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM

### Connettività

- Cuffia: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 ad alta velocità

### Praticità

- Firmware aggiornabile
- Funzione: Blocco tastiera

### Accessori

- Batterie: alcalina AAA
- Cuffie: AY3812
- Manuale dell'utente su CD-ROM

### Software

- Gestione periferiche: per ripristinare e aggiornare

### Specifiche ecologiche

- Prodotto in lega privo di piombo

### Requisiti di sistema

- unità CD-ROM
- Connessione a Internet: Sì (per l'accesso ai documenti di assistenza aggiornati, ai manuali, al firmware futuro e per gli aggiornamenti software del PC)
- SO PC: Windows 2000, Me, XP
- USB: Porta USB libera

### Dimensioni

- Dimensione blister (LxPxA): 135 x 38 x 195 mm
- Tipo di imballaggio: Clam Shell
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 31,5 X 23 X 77,8 mm

### Alimentazione

- Batterie incluse
- Tipo di batteria: AAA/LR03 alcalina
- Durata batteria esterna: Fino a 10 ore



Data di rilascio  
2009-01-21

Versione: 2.0.12

12 NC: 8670 000 29556  
EAN: 87 12581 33253 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)