



Philips  
juhtmeta kaasaskantav  
kõlar

**Lilla**

8 W



SB7260

## Võimas heli, vapustavalt selge

Kuulake valjult muusikat Philipsi pritsme- ja põrutuskindla Shoqboxiga SB7260/12. Viige muusika koduseinte vahelt välja: see jõuline maanteesõdalane võimaldab nautida muusikat juhtmevabalt ja kartmatult – heli on võimas ja sügav, ent selge.

### Helikvaliteet

- Kõlaritel on 2 neodüümist elementi
- Vali ja selge heli
- Pange 2 shoqboxi paari, vasakule ja paremale

### Mitmekülgsus

- Voogedastus Bluetoothi kaudu
- Sõrmeviipe andur lugude vahelejätmiseks
- Sisseehitatud mikrofoni telefonikõlari jaoks
- Kõneviivad tagasisideks

### Kaasaskantavus

- Pillake see maha või tehke märjaks ja lihtsalt kasutage edasi!
- Sisseehitatud liitiumaku

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Esiletõstetud tooted

### Kõlaritel on 2 neodüümist elementi



Kõlaritel on 2 neodüümist kõlarielementi ja wOOx-süsteem, mis tagavad nii väikeste kõlarite kohta enneolematult hea kvaliteediga heli. Võimas heli, vapustavalt selge ja sügav bass lasevad teil kõikjal nautida parimat helikvaliteeti.

### Kaasaskantavad Bluetoothiga kõlarid

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii häirevaba kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada Bluetoothiga seadmeid, et saaksite Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma lemmikmuusikat nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, sealhulgas iPodist või iPhone'ist.

### Põrutus- ja pritsmekindel



Philipsi SHOQBOX on pritsme- ja põrutuskindel ning sobib ideaalselt väljas seiklejatele. Tänu pritsmekindlusele ei pea muretsema vihma või ümberläänud vedelike

pärast. Kummist korpus on tehtud spetsiaalselt tugevast materjalist, mis kannatab põrutusi ja karmi kohtlemist. Lihtsalt visake see kotti või riputage seljakoti külge. Sobib ideaalselt karmidesse välistingimustesse.

### Liikumisandur



SHOQBOX on varustatud liikumisanduriga. Lihtsalt viibake anduri ees vasakult paremale või paremalt vasakule, et valida järgmine või viimane lugu. Muusika pausile panemiseks pange käsi sekundiks anduri kohale. Esitamise jätkamiseks tehke seda uuesti. Lihtsad žestid on kergeim viis muusikaesituse juhtimiseks.

### Sisseehitatud mikrofoni




Tänu sisseehitatud mikrofoni toimib Philipsi SHOQBOX ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib SHOQBOX suurepäraselt.

### Kõneviivad



Kõneviivad on saadaval erinevates keeltes. Need võimaldavad kiiret tagasisidet aku laetuse kohta ja teavet, kas kõlar on seadmega korralikult ühendatud.

### Pange 2 shoqboxi paari



Saate ühendada 2 SHOQBOXi kõlarit nutikate anduritega, et luua vasakule ja paremale stereosüsteem. Lihtsalt pange kaks kõlarit kõrvuti ja viibake korraga kätega mõlema anduri ees. Ideaalne pidude või kokkusaamiste puhuks. Nautige võimast stereoheli muusikat kuulates, filme vaadates ja mängu mängides.

# Spetsifikatsioon

## Ühilduvus

- töötab koos: enamiku Bluetoothiga nutitelefonidega, tahvelarvutitega, muusikaseadmetega
- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- teiste muusikaseadmetega: Bluetoothi versiooniga 2.1 või kõrgemaga

## Mugavus

- Nutikate anduritega: lugude vahelejätmiseks ja 2 Shoqboxi kombineerimiseks parem- ja vasakkõlariks
- Heliteavitus: aku täituvusest

## Ühenduvus

- Heliühendused: 3,5 mm sisend
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 4 W
- Helisüsteem: Stereo
- Kõlarid: 2 x 1"

## Kõlarid

- Kõlarite võimendus: wOOx bassiradiaator
- Kõlarimagnetid: Neodüümmagnetkõlarid

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
- Aku tüüp: liitium (integreeritud)
- Aku tööaeg: 8 h

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 72 x 68 x 179 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 133 x 100 x 200 mm
- Toote kaal: 0,488 kg
- Kaal (koos pakendiga): 0,953 kg



Väljalaske kuupäev  
2012-11-02

Versioon: 5.0.8

12 NC: 8670 000 91787  
EAN: 87 12581 65038 4

© 2012 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips  
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Põrutuskindlust hinnatakse umbes 0,8 m kõrguselt. Põrutuskaitse on olenevalt põrutustingimustest erinev.

\* SHOQBOXi korpus on pritsmekindel vastavalt standardile IEC 60529 IPX4. See ei ole veekindel, seda ei tohi kunagi kasta vette ega kasutada vannitoas.

\* Aku kestvus sõltub kasutusviisist ja seadetest.