

Philips
MP3 便携音箱

3.5 毫米通用

SBA3000



卓越的低音效果

动听音乐，随身欣赏

音乐与您如影随形！低音饱满的旅行式音箱，让您随时随地欣赏立体声音乐。线路输入可用作系绳，携带更方便。内置的数码功放器还能消除移动电话的信号干扰。

让音乐伴您同行

- 采用电池供电，更方便携带
- 线路输入线缆变身挂绳，便携性更进一步
- 在不使用音响时可用便携袋来保护
- 30 小时连续播放，畅享无忧

享受立体声音乐

- 轻盈便携的设计，真正地随时享受音乐
- 通用：通过设备的 3.5 毫米耳机插孔工作
- 手机干扰屏蔽技术可确保纯净无瑕的音质

震撼的音效

- D 类数字功放器带来优质音效
- 动态低音增强 - 浑厚沉稳、层次丰富的低音
- 可增强音响享受的加宽环绕声

PHILIPS

产品亮点

动态低音增强



采用创新科技，外型小巧的音箱也能带来令人惊叹的浑厚低音。动态低音增强通过由低到高的音量范围设定，凸显了音乐的低音部分。只需轻触按钮！

30 小时连续播放

此音箱使用电池供电，可连续播放长达 30 小时，让您出行在外聆听音乐时享受无忧无虑的快乐。

电池供电

采用电池供电，便于您随身享乐 - 随时随地，随身相伴。

便携软袋



使用此柔软的便携袋不仅可以在不使用时存放您的音箱，而且可以避免存放时缆线缠绕。

D 类功放器

D 类数字功放器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进

入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字功放器与传统的 AB 功放器相比，效率高出 90%。这种高效率转换为一种强劲功放器，而所占台面面积又很小。

宽环绕声™

加宽环绕声是飞利浦的音响技术，可显著放大声场，使您沉浸在音响世界。加宽环绕声采用先进的电子相移技术，混合来自左右两侧的声音，从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果，并产生更自然的声音维度。加宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

轻盈便携的设计



凭借轻盈、耐用的材质和设计，您可以将音箱随身携带。

线路输入和挂绳合二为一

这些音箱随时待命！无论您想什么时候带您的音乐上路，只要重新接入线路输入线缆并将其固定到位，就可以把它用作方便的挂绳

手机干扰屏蔽技术

手机干扰屏蔽技术是切断手机干扰并确保音质纯净无瑕的先进电路设计。

3.5 毫米通用耳机插孔

借助具有 3.5 毫米耳机插孔的移动设备即插即用 - iPod、iPhone、GoGear、MP3 播放机、膝上型电脑、笔记本电脑、音乐手机等等。

规格

声音

- 频率响应：150 - 16,000 赫兹
- 音效增强：D 类数字功放器，动态低音增强，加宽环绕立体声
- 阻抗：4
- RMS 额定功率：4 瓦
- 类型：钹制
- 扬声器直径：40 毫米

设计和外观

- 颜色：黑色

外箱

- EAN: 87 12581 50204 1
- 长度：31.9 厘米
- 用户包装数量：6
- 宽度：24.9 厘米
- 总重：3.053 千克
- 高度：21.7 厘米
- 净重：1.374 千克
- 自重：1.679 千克

便利性

- 音量控制：音量控制功能

内箱

- 长度：19.7 厘米
- 用户包装数量：2
- 宽度：10.2 厘米
- 高度：23.6 厘米
- 净重：0.458 千克
- 总重：0.909 千克
- 自重：0.451 千克
- EAN: 87 12581 50205 8

功率

- 电池类型：AA
- 电池数：4
- 电池支持的播放时间：30 小时

包装尺寸

- 高度：22.5 厘米
- 包装类型：箱体
- 宽度：9.42 厘米
- 厚度：9.42 厘米
- 随附产品数量：1
- EAN: 87 12581 50193 8
- 总重：0.4 千克
- 净重：0.229 千克
- 自重：0.171 千克

附件

- 电池：不包括
- 便携盒：包括便携盒



发行日期 2024-03-25

版本：3.1.7

EAN: 87 12581 50193 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com