



Acessórios Philips.

Originais como você.

JULHO 2003



PHILIPS



Fone de Ouvido Estéreo Intra-auricular SBCHE035

- Comprimento do cabo: 1m



Fone de Ouvido Estéreo Intra-auricular SBCHE260

- Sistema acústico turbo
- Acabamento flexigrip
- Estojo reforçado para o fone
- Comprimento do cabo: 1m

Flexigrip: acabamento emborrachado que prolonga a durabilidade do fone de ouvido.




Fone de Ouvido Estéreo Ultraleve SBCHL150

- Reforço dos sons graves
- Haste do fone flexível e dobrável
- Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3mm
- Comprimento do cabo: 1m



Fone de Ouvido Estéreo SBCHP195

- Excelente performance de som
- Almofadas internas para maior conforto no uso contínuo
- Comprimento do cabo: 2m



Recurso DJ: Permite que a peça auricular tenha um giro de 360° no seu eixo.

Fone de Ouvido Estéreo SBCHP800

- Ótima performance de som
- Haste ajustável para maior conforto e segurança
- Recurso DJ
- Desenho anatômico
- Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3mm
- Comprimento do cabo: 3m



Fone de Ouvido Estéreo SBCHS385

- Design moderno com haste na nuca
- Reforço dos sons graves
- Leve e resistente
- Comprimento do cabo: 1,2m



310

311

Fone de Ouvido Esportivo SBCHS 310, 311

- Ideal para prática de esportes
- Sistema 3 way Adjustable
- Comprimento do cabo: 1,2m



Peça auricular giratória para várias opções de ajuste.

Fone de Ouvido Intra-auricular com Haste SBCHS395


- Ideal para prática de esportes
- Reforço dos sons graves
- Leve e confortável
- Peça auricular giratória para várias opções de ajuste
- Peça auricular macia para maior conforto
- Comprimento do cabo: 1m



Fone de Ouvido Estéreo Intra-auricular SBCHE250

- Sistema acústico turbo
- Acabamento flexigrip
- Comprimento do cabo: 1m

Sistema acústico turbo: Melhora a performance dos graves, melhorando por consequência a qualidade do som.



Fone de Ouvido Estéreo Ultraleve SBCHL140

- Reforço dos sons graves
- Conexão reforçada
- Comprimento do cabo: 1m



Fone de Ouvido Estéreo Ultraleve SBCHL155

- Ideal para TV
- Controle de volume no cabo
- Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3mm
- Comprimento do cabo: 6m




Fone de Ouvido Estéreo SBCHP250

- Ótima performance de som
- Ideal para TV
- Controle de volume no cabo
- Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3mm
- Comprimento do cabo: 6m



Fone de Ouvido sem Fio SBCHC200

- Ideal para quem quer conforto e privacidade
- Alcance aprox. 7m
- Funciona através de emissão de raios infravermelhos
- Adaptável a qualquer equipamento com saída para fone de ouvido
- Mute (mudo) automático
- ALC (Ajuste Automático de Volume)
- Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3mm estéreo
- 2 pilhas recarregáveis tipo AAA
- Produto Bivolt (110-220V)



Fone de Ouvido Estéreo com Microfone SBCHM385

- Ideal para jogos interativos e chat na Internet
- Controle de volume no cabo
- Design exclusivo com haste na nuca
- Comprimento do cabo: 3m



3 way Adjustable: Ajuste em 3 direções para o seu maior conforto e segurança.

Atendimento Comercial



Compact Disc de 80 Minutos Gravável CD80R

- Próprio para a gravação de dados
 - Capacidade: 700Mb / 80 minutos
 - Para ser gravado uma única vez
 - Disponível em embalagem econômica (pino com 25 unidades)
- Obs.: este disco não serve para os gravadores de áudio



Discos DVD Graváveis e Regraváveis (Formato DVD+R) DVD-R e DVD-RW

- Capacidade 4,7Gb para dados e 240 minutos para vídeo
- Podem ser reproduzidos em drives DVD-ROM e DVDs Players comuns
- Dispensam formatação ou finalização
- Ideais para serem utilizados com os gravadores de DVD Philips



Compact Disc para Áudio Gravável e Regravável CD80R e CD74RW

- Para quem quer gravar suas músicas com qualidade digital
- Compatível com todos os leitores de CD
- Ideal para uso com os gravadores Philips



Compact Disc de 24 Minutos Gravável CD24R

- Alta qualidade de gravação de dados
- Grava até 185Mb de dados (21 minutos)
- Velocidade de Gravação 1x até 16x
- Embalagem Slim extremamente portátil
- Grave o CD em menos de 3 minutos



Microfone Omni-Direcional SBCMD110

- Diafragma de 25mm
- Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3mm



Microfone Uni-Direcional SBCMD195

- Dynamic Shock Absorption
- Diafragma de 30mm
- Controle de volume no microfone



Microfone Uni-Direcional SBCMD650

- Microfone profissional
- Sensor Super Cardiod - minimiza o efeito feedback
- Dynamic Shock Absorption
- Diafragma de 30mm
- Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3mm
- Acabamento em metal

Microfone Uni-Direcional:
O microfone uni-direcional capta o som com maior sensibilidade na direção do usuário. Isto permite uma melhor qualidade de som e reduz o indesejado efeito feedback causado pela presença de caixas acústicas próximas a um microfone.
Dynamic Shock Absorption:
Impede que os impactos que ocorrem na manipulação do microfone sejam transferidos para o som.



Controle Remoto Universal para TV SBCRU110

- Controla a maioria das marcas de televisor
- Design ergonômico
- Fácil programação
- Utiliza 2 pilhas AAA
- Ideal para substituir controles remotos danificados ou perdidos



Controle Remoto Universal 4 em 1 SBCRU240

- Controla a maioria das marcas de televisor, videocassete, receptores de satélite e decodificadores de TV a Cabo
- Ideal para pessoas que buscam a facilidade de controlar o televisor e o vídeo com um só controle
- Design ergonômico
- Fácil programação
- Utiliza 2 pilhas AAA
- Ideal para substituir controles remotos danificados ou perdidos



Controle Remoto Universal Inteligente SBCRU940

- Controla todos os equipamentos de áudio e vídeo
- 2Mb de memória
- Tela de LCD sensível ao toque (touch-screen)
- Interface dinâmica e intuitiva com o usuário
- Totalmente configurável e inteligente
- Possibilidade de atualização do software



Fita de Limpeza para Vídeo SBCVC200

- Fita de limpeza úmida para videocassete
- Contém 1 fita e 1 fluido de limpeza
- Permite 50 utilizações



Limpa Lentes de CD SBCAC300

- Ideal para limpar as lentes sem danificar ou riscar, garantindo o funcionamento perfeito dos CDs Players
- Escova antiestática que elimina pó e sujeira das lentes dos aparelhos de CD
- Para uso em CD Player e CD-ROM
- Recomendável seu uso a cada 8 horas de funcionamento do CD

Todos os modelos apresentados neste catálogo são importados. Fotos ilustrativas. A Philips reserva-se o direito de efetuar mudanças de caráter técnico que visem ao aprimoramento de seus produtos, sem prévio aviso.

Importante: As informações deste material são resumidas. Outros detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha os respectivos produtos.

Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.