

PHILIPS

多功能洁肤仪

VisaPure Advanced

定制的 DualMotion 双重振旋科技

清洁、按摩

2 个刷头、软袋

2 档强度设置



SC5340/10



焕发肌肤神采、再现活力新肌

先进的肌肤清洁和肌肤护理

VisaPure Advanced 是一款将专业沙龙技术融入日常护肤的多功能洁肤仪。您的肌肤会焕发神采、清爽舒畅、充满活力。它可以令肌肤洁净、柔滑和重焕活力，尽显健康光泽。

易于使用，轻松融入您的日常肌肤护理

- 刷头可用温水和肥皂轻松清洁
- 专为实现卓越卫生效果而设计

深层温和清洁

- 定制的 DualMotion 双重振旋科技和智能刷头识别
- 可以更好地吸收您喜爱的护肤品

焕发新生的按摩

- 促进血液循环可令肌肤焕发神采、再现活力
- 感觉宛如手指每分钟轻柔按摩您的肌肤 750 次
- 与日式按摩专家合作开发



asimpleswitch.com

产品亮点

易于清洁的刷头

刷头易于清洁。只需在水槽中用温水和肥皂清洁即可。

定制的 DualMotion 双重振旋科技




VisaPure Advanced 配备了定制的 DualMotion 技术。VisaPure 附带的每个刷头将具有特定的旋转和振动频率。手柄和新附件都配备了创新的 NFC 标签，实现先进的智能刷头识别。这意味着安装后，手柄便会立即识别安装的刷头。这样，您可以通过定制的 DualMotion 技术实现的定制程序，享受不同的肌肤护理。

促进护肤品的吸收




用 VisaPure 清洁可以去除更多化妆品残留、死皮细胞和暗沉。得益于它带来的深层温和清洁，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜和精华等护肤品。

增强血液循环



使用带有定制 DualMotion 双重振旋程序的肌底焕活按摩头可以增强血液循环，让您的肌肤充满活力。这可唤醒肌肤的自然神采，再现活力，尽显健康光泽。

放松肌肉



得益于按摩头优雅而实用的 5 个小球设计，宛如用手指每分钟轻柔按摩您的皮肤 750 次。肌底焕活按摩程序可持续按摩 3 分钟，您可以每周享受数次面部按摩。

与按摩专家合作开发



肌底焕活按摩头与日式面部按摩专家合作开发。DualMotion 专用程序源自全球著名的按摩技巧--揉捏法。揉捏法按摩可为您提供深层按摩，促进血液循环并放松肌肉，令肌肤尽显极致亮泽，再现活力。

专为实现卓越卫生效果而设计



我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。

规格

优点

双眸提亮: 每秒 120 次纳米微振的轻柔按摩程序焕发新生的按摩: 宛如手指在您的肌肤上每分钟按摩 750 次

清洁肌肤: 给肌肤 6 倍以上清透洁净*

微循环: 促进血液循环, 提升肌肤光泽

温和: 在您的肌肤上如双手般温和清洁*

去角质: 比双手清洁去除更多死皮细胞*

吸收效果: 激发后续保养品吸收

适用部位

脸部和颈部: 脸颊, 胸部, 下巴, 额头, 颈部, 鼻子

技术规格

双向旋转

定制的 DualMotion 双重振旋科技

操作简易

防水设计: 可在淋浴时使用

电量不足指示: 图标表示电池寿命

易于融入您的日常肌肤护理中: 可与护肤品一起使用

易于清洁的刷头: 用水和肥皂清洗

LED 指示灯: 强度设定、电池电量不足

包含

底座: 充电、存放二合一

旅行盒

刷头: 普通刷头

电源适配器: 100 - 240 伏电源适配器

随附刷头: 焕发新生的按摩

功率

电压: 100-240 伏

充电装置: 可充电电池

充电时间: 6 小时

服务

保修: 2 年全球保修



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到? 它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理, 还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

* 深层温和清洁, 10倍净透。与用手卸妆相比。