

# PHILIPS

## 多功能洁肤仪

### VisaPure Advanced

定制的 DualMotion 双重振旋科技

净透、焕活、亮眸

3 个刷头、软袋、刷头底座

2 档强度设置



SC5370/10



## 焕发肌肤神采、再现活力新肌

### 先进的肌肤清洁和肌肤护理

VisaPure Advanced 是一款将专业沙龙技术融入日常护肤的多功能洁肤仪。您的肌肤会焕发神采、清爽舒畅、充满活力。它可以令肌肤洁净、柔滑和重焕活力，尽显健康光泽。

#### 易于使用，轻松融入您的日常肌肤护理

- 刷头可用温水和肥皂轻松清洁
- 专为实现卓越卫生效果而设计

#### 深层温和清洁

- 定制的 DualMotion 双重振旋科技和智能刷头识别
- 可以更好地吸收您喜爱的护肤品

#### 焕发新生的按摩

- 促进血液循环可令肌肤焕发神采、再现活力
- 感觉宛如手指每分钟轻柔按摩您的肌肤 750 次
- 与日式按摩专家合作开发

#### 双眸提亮

- 每秒 120 次纳米微振的轻柔按摩程序
- 清晨，唤醒疲倦双眸



asimpleswitch.com

# 产品亮点

## 易于清洁的刷头

刷头易于清洁。只需在水槽中用温水和肥皂清洁即可。

## 定制的 DualMotion 双重振旋科技



VisaPure Advanced 配备了定制的 DualMotion 技术。VisaPure 附带的每个刷头将具有特定的旋转和振动频率。手柄和新附件都配备了创新的 NFC 标签，实现先进的智能刷头识别。这意味着安装后，手柄便会立即识别安装的刷头。这样，您可以通过定制的 DualMotion 技术实现的定制程序，享受不同的肌肤护理。

## 促进护肤品的吸收




用 VisaPure 清洁可以去除更多化妆品残留、死皮细胞和暗沉。得益于它带来的深层温和清洁，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜和精华等护肤品。

## 增强血液循环



使用带有定制 DualMotion 双重振旋程序的肌底焕活按摩头可以增强血液循环，让您的肌肤充满活力。这可唤醒肌肤的自然神采，再现活力，尽显健康光泽。

## 放松肌肉



得益于按摩头优雅而实用的 5 个小球设计，宛如用手指每分钟轻柔按摩您的皮肤 750 次。肌底焕活按摩程序可持续按摩 3 分钟，您可以每周享受数次面部按摩。

## 与按摩专家合作开发



肌底焕活按摩头与日式面部按摩专家合作开发。DualMotion 专用程序源自全球著名的按摩技巧--揉捏法。揉捏法按摩可为您提供深层按摩，促进血液循环并放松肌肉，令肌肤尽显极致亮泽，再现活力。

## 每秒 120 次纳米微振




定制的双眸提亮程序提供每秒 120 次纳米级微振，轻柔、舒适地按摩眼周肌肤，令眼睛焕发神采。它经过专门设计，温柔地呵护眼部周围的细嫩肌肤。双眸提亮程序时长仅为 30 秒，因此您可以在每天早晨快速用它唤醒双眸！

## 只需 30 秒即可唤醒疲倦双眸



焕活眼部护理头由特殊冰凉材料制成，带有奢感陶瓷涂层，可在早上焕发疲惫双眼的活力。

## 专为实现卓越卫生效果而设计



我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

# 规格

## 优点

**双眸提亮:** 每秒 120 次纳米微振的轻柔按摩程序  
**焕发新生的按摩:** 宛如手指在您的肌肤上每分钟按摩 750 次

**清洁肌肤:** 给肌肤 6 倍以上清透洁净\*

**微循环:** 促进血液循环, 提升肌肤光泽

**温和:** 在您的肌肤上如双手般温和清洁\*

**去角质:** 比双手清洁去除更多死皮细胞\*

**吸收效果:** 激发后续保养品吸收

## 适用部位

**脸部和颈部:** 脸颊, 胸部, 下巴, 额头, 颈部, 鼻子

## 技术规格

**双向旋转**

定制的 DualMotion 双重振荡科技

## 精美刷头底座

卫生存储和风干: 轻松存储和风干刷头

## 操作简易

**防水设计:** 可在淋浴时使用

**电量不足指示:** 图标表示电池寿命

**易于融入您的日常肌肤护理中:** 可与护肤品一起使用

**易于清洁的刷头:** 用水和肥皂清洗

**LED 指示灯:** 强度设定、电池电量不足

## 包含

底座: 充电、存放二合一

刷头底座

旅行盒

刷头: 普通刷头

电源适配器: 100 - 240 伏电源适配器

随附刷头: 双眸提亮, 焕发新生的按摩

## 功率

电压: 100-240 伏

充电装置: 可充电电池

充电时间: 6 小时

## 服务

保修: 2 年全球保修

