

PHILIPS

AVENT

快捷温奶器

均匀加热，不会出现局部过热

快速加热

温和解冻

保温功能



SCF355/01



我们快速加热的电子温奶器

快速均匀地加热母乳

在您忙得不可开交的日子里，这款飞利浦新安怡婴儿温奶器可在短短 3 分钟内快速均匀地加热母乳。操作便捷，具有方便的解冻设置，也可用于加热婴儿食物。

快速加热

- 3 分钟内加热婴儿奶瓶

均匀加热

- 加热迅速均匀

方便且兼容

- 适用于婴儿奶瓶的温和解冻设置
- 也可用于加热婴儿食物
- 兼容飞利浦新安怡奶瓶和婴儿食物储存杯

易于使用

- 配合实用加热指南，操作便捷
- 为母乳保温



asimpleswitch.com

产品亮点

3 分钟内加热



温奶器加热 150 毫升/5 安士母乳只需短短 3 分钟*。

加热迅速均匀



温奶器可快速均匀地加热母乳。加热时不断循环母乳，同时防止出现局部过热。

温和解冻设置



温奶器具有方便的解冻设置。比用微波炉解冻安全，比用水解冻方便，只需选择解冻设置即可将母乳或婴儿食物解冻至液体状态。

也可以加热婴儿食物



除婴儿奶瓶之外，您也可以用温奶器温和均匀地加热婴儿食物。

完全兼容



Classic+

Natural

温奶器完全兼容所有飞利浦新安怡奶瓶和储存杯*。可以方便地加热奶瓶和婴儿食物储存杯。

操作便捷

Milk volume 乳汁容量	60~<125 ml	125~<180ml	180~<260ml	260~330ml
Express warming knob position 快速加热设置位置				
Start temperature 5°C 起始温度 5°C**	4.5~5.5min	3.5~5min	5.5~7min	7~7.5min
Start temperature 20°C 起始温度 20°C**	3min	3min	4min	4.5~5min

只需转动旋钮即可打开婴儿温奶器并选择相应加热设置。温奶器随附实用加热参考表，您可以轻松算出所需加热时间。

为母乳保温



缓慢加热母乳或婴儿食物，以适当的温度保温，方便随时哺喂。

规格

重量和尺寸

产品尺寸（宽x高x厚）：160.4 x 139.9 x

148.55 毫米

零售包装尺寸（宽x高x厚）：175 x 185 x 160 毫米

原产地

设计地：欧洲

产地：中国

包装内物品

奶瓶加热器：1 件

发育阶段

阶段：所有

产品材料

ABS

PP

技术规格

功耗：275 瓦

电压：约 220 伏，50 赫兹



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

* 如果飞利浦新安怡经典系列/自然原生系列 260 毫升/9 安士奶瓶中装有等于小于 150 毫升/5 安士母乳（温度达到 20 °C/70 °F）。

* 不能在本温奶器中使用飞利浦新安怡母乳储存袋和 2 安士/60 毫升奶瓶。