

Philips LightLife
Latarka

Profesjonalna latarka LED

SFL7000



Odkrywaj nieznane

Dzięki metalowej profesjonalnej latarce LED

Metalowa, profesjonalna latarka LED jest wyposażona w wysokowydajną diodę LED, która zapewnia maksymalną jasność i moc światła. Dzięki swej trwałości doskonale sprawdza się podczas czynności wykonywanych na dworze.

Najlepsza wydajność

- Dioda LED Rebel o dużej mocy (3 W) zapewniająca bardzo jasne światło
- Dwa poziomy światła (120/60 m) zapewniają optymalny zasięg wiązki światła
- Czas działania: 5 godzin
- Strumień światła: 110 lumenów
- Nietłukąca dioda LED o żywotności do 100 000 godzin
- Gumowe pierścienie uszczelniające zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym przez działanie wody
- Obudowa odporna na wstrząsy
- Wodoodporna konstrukcja

Łatwa obsługa

- Antypoślizgowy, gumowy uchwyt zapewniający wygodny i pewny chwyt
- Nylonowy pasek ułatwiający przenoszenie

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Power

- Zestaw z bateriami: Nie
- Liczba baterii lub akumulatorów: 3
- Rodzaj baterii/akumulatora: Alkaliczna C / LR14

Charakterystyka ekologiczna

- Materiał opakowania: Karton, Tworzywo PET
- Rodzaj opakowania: Blister składany

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):
4,4 x 24,6 x 3,2 cm
- Waga: 0,22 kg

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):

- 15,5 x 32 x 3,5 cm
- Waga netto: 0,197 kg
- Waga brutto: 0,296 kg
- Ciężar opakowania: 0,099 kg
- EAN: 87 12581 59968 3
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):
33,5 x 18 x 18 cm
- Waga netto: 0,591 kg
- Waga brutto: 1,08 kg
- Ciężar opakowania: 0,489 kg
- EAN: 87 12581 59969 0
- Liczba opakowań konsumenckich: 3

Zalety

Gumowe pierścienie uszczelniające

Gumowe pierścienie uszczelniające zapobiegają uszkodzeniu latarki przez wodę, dzięki czemu może ona być używana we wszystkich warunkach pogodowych.

Dwa poziomy światła: 120/60 m

Ta metalowa, profesjonalna latarka LED jest wyposażona w funkcję dwóch poziomów światła, co zapewnia wygodę użytkowania. Możesz wybrać zasięg 80 lub 40 metrów, w zależności od potrzeb.

Obudowa odporna na wstrząsy

Solidna, wytrzymała obudowa latarki zapobiega uszkodzeniom spowodowanym wstrząsami, zapewniając optymalne działanie latarki.

Dioda LED Rebel o dużej mocy (3 W)

Latarka LED gwarantuje do 5 razy jaśniejsze światło, przedłuża nawet o 10 razy żywotność baterii i zapewnia od 50 000 do 100 000 godzin działania — w porównaniu do standardowej żarówki kryptonowej.

