



Philips
蓝牙 NFC 耳塞式耳机

6 毫米驱动器 / 封闭式后盖
耳塞

SHB5800RD

无线耳塞，NFC 轻松配对

浑厚低音

SHB5800 耳塞式蓝牙耳机采用精心设计的驱动单元，带来浑厚低音和均衡音效，并具有舒适的耳塞套；一触式 NFC 可实现轻松配对。耳机坚固耐用，IPX2 等级可以防汗防湿，是您外出时聆听音乐和进行通话的理想之选。

贴合耳形，享受惬意生活

- 蓝牙 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP 移动设备支持
- 无线蓝牙音乐和通话控制
- 一触式 NFC 连接，配对轻而易举

上等音质

- 精细调谐的驱动器可带来低音浑厚和均衡的音效
- 无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

佩戴持久舒适

- 2 种耳塞式安全锁尺寸，既舒适又安全
- 防汗防湿材料，十分适合运动时佩戴
- 3 种可互换橡胶耳罩，佩戴更贴合

PHILIPS

规格

声音

- 原声系统：封闭式
- 波段：8-22 000 赫兹
- 音效增强：回声控制，降噪
- 单元直径：6 毫米
- 隔音膜：PET
- 阻抗：16 欧姆
- 磁铁型：钕制
- 类型：动态
- 音圈：铜制
- 最大输入功率：25 毫瓦
- 灵敏度：105 分贝

连接

- 蓝牙版本：3.0+EDR
- 蓝牙模式：A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 最大范围：长达 10 米

外箱

- 长度：21.5 厘米
- 用户包装数量：6
- 长度：8.5 英寸
- 宽度：14 厘米
- 总重：0.752 千克
- 高度：18.5 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70113 3
- 宽度：5.5 英寸
- 高度：7.3 英寸
- 净重：0.264 千克
- 总重：1.658 磅
- 净重：0.582 磅
- 自重：0.488 千克
- 自重：1.076 磅

便利性

- 通话管理：接听 / 结束呼叫，拒接来电，最后号码重拨，通话保持，在通话和音乐之间切换
- 音量控制

功率

- 电池类型：锂聚合物
- 音乐播放时间：5.5 小时
- 待机时间：150 小时
- 通话时间：6 小时

包装尺寸

- 高度：17.5 厘米
- 包装类型：箱体
- 货架摆放类型：两种
- 宽度：4 厘米
- 厚度：9.5 厘米
- 高度：6.9 英寸
- 随附产品数量：1
- EAN: 69 25970 70113 6
- 宽度：1.6 英寸
- 总重：0.101 千克
- 厚度：3.7 英寸
- 净重：0.044 千克
- 总重：0.223 磅
- 净重：0.097 磅
- 自重：0.057 千克
- 自重：0.126 磅

产品尺寸

- 高度：8 厘米
- 宽度：3.5 厘米
- 厚度：3.5 厘米
- 宽度：1.4 英寸
- 高度：3.1 英寸
- 厚度：1.4 英寸
- 重量：0.02 千克
- 重量：0.044 磅

附件

- 快速入门指南：随附
- USB 磁吸式充电线：随附，用于充电

设计

- 颜色：绚丽红

产品亮点

2 种尺寸的耳塞式安全锁

2 种耳塞式安全锁尺寸，既舒适又安全

3 种尺寸的橡胶耳罩

“3 种可互换耳罩，尺寸从小到大任您选择，总有一款尺寸让这些耳机完美贴合您的耳朵。”

蓝牙 3.0

蓝牙 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP 移动设备支持

蓝牙无线

就无穷乐趣的音乐享受和在音乐与通话之间轻松切换而言，没有什么技术可与蓝牙相比！只需将飞利浦耳机和具有蓝牙功能的智能手机或平板电脑进行配对，即可畅享您喜爱的曲目。在接听来电和拨出电话时，只需轻击每个耳罩的直观控件即可更改音量或暂停歌曲。

精细调谐的驱动器

精细调谐的耳塞式耳机驱动器带来了理想的听觉享受。

NFC 轻松配对

NFC 轻松配对，只需一次轻触，即可将耳塞式蓝牙耳机与支持蓝牙的设备配对。

无缝耳内密封垫

这些耳机内的小巧扬声器驱动器可舒适地放入耳内，而其性能出众的滑合装置可以隔绝外部噪音，带来震撼心魄的高品质聆听体验。

防汗防湿

IPX2 防汗防湿材料使其十分适合户外和休闲运动使用。



发行日期 2024-03-12

版本：1.1.3

EAN: 69 25970 70113 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com