



環迴音效

數碼無線耳筒系統

有了 SHD9200 耳筒，在家也可盡情享受頂級戲院 3D 音效，還有 Klear 未經壓縮的音訊傳輸功能，音效呈現更純淨、細膩。專為自然舒適和純粹的聽覺享受精心打造。

真實的聽覺體驗

- Klear 傳輸不失真，享受真正令人沉醉的聽覺體驗
- 3D 音效技術實現多維影院級音效
- 後開式結構實現均衡、超凡細緻的音質
- 40 毫米鈦合金喇叭驅動器提供卓越 HiFi 音質
- 真實的 CD 音質，讓您盡情暢享音樂

專為長時間舒適配戴所設計


- 透氣的絲絨耳墊適合長時間舒適配戴
- 採用 50 個通氣孔的開放式設計確保音效平滑、透明
- 帶襯墊式頭帶適合長時間舒適配戴

使用方便簡單

- 無 ? 音量控制確保方便易用
- 100 米傳送範圍實現在家中自由享受
- 擴充底座方便充電和存放
- 雙數碼和類比輸入可連接 2 個音訊源

Philips
無線 HiFi 耳筒

蓋耳式
黑色



SHD9200



PHILIPS

無線 HiFi 耳筒
蓋耳式 黑色

產品特點

Kleer 未經壓縮的音訊效果

Kleer 無線技術提供未經壓縮的音訊效果，享受如同原始錄音的高保質音效。

影院 3D 數碼音效



3D 音效技術可重現多維音效，帶來壯闊、逼真的影院體驗。

音效可與音源媲美

真實的 CD 音質，可讓您盡情暢享音樂。精密的數碼傳輸程序，保證不會壓縮任何數據。呈現出來的音質豐富細膩，而且忠於原音。

開放式音效結構



後開式結構實現均衡、超凡細緻的音質

40 毫米鈹合金喇叭



40 毫米鈹合金喇叭驅動器提供卓越的高保質音效。

透氣的絲絨耳墊

透氣的絲絨耳墊適合長時間舒適配戴

開放式設計備有 50 個通氣孔

採用 50 個通氣孔的開放式設計確保音效平滑、透明

100 米傳送範圍



100 米傳送範圍實讓您在家中可輕鬆自由享受音樂。

帶襯墊式頭帶

帶襯墊式頭帶適合長時間舒適配戴

SHD9200/10

方便、直觀的控制

音量控制鍵方便地置於耳朵上，可實現快速而直觀的聲音調節。無需搜尋音量大小 - 提高音量只需輕觸耳朵上方，而降低音量則只需輕觸耳朵下方。

數碼和類比連接



雙數碼和類比輸入可連接 2 個音訊源

擴充基座可充電



擴充基座不僅提供了一個方便的存放位置，而且可在耳筒不使用時為其充電。

規格

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 9 x 19.5 x 8.5 厘米
- 重量: 0.249 千克

聲音

- 音響系統: 開啟
- 頻率響應: 2400 – 2483.5 M Hz
- 磁鐵類型: 釹
- 阻抗: 32 歐姆
- 訊噪比: >=89 dB
- THD: <0.5%

產生聲量

- 聲壓級: 96 分貝

系統

- 類型: 動態

選台器 / 接收 / 傳送

- 頻率範圍: 17 - 24000 MHz
- 頻道數目: 15

舒適

- 底座功能: 電源 LED 指示燈
- 操作時間: 長達 20 小時
- 電池充電指示燈: 是

接頭

- 音訊輸入連接器: 數碼: 同軸, 類比: RCA

電源

- 電源耳筒: 2 枚 700mAh 鎳氫充電電池
- 電源傳輸器: DC 5V 300 mA
- 備用模式耗電量: 500 mW

重量

- 耳筒重量: 270 克

包裝尺寸

- EAN: 69 23410 71641 2
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 24 x 32 x 13 厘米
- 總重量: 1.202 千克
- 淨重: 0.688 千克
- 淨重: 0.514 千克
- 貨架佈置類型: 兩者皆有

外盒

- GTIN: 1 69 23410 71641 9
- 產品包裝數目: 3
- 總重量: 4.25 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高): 41.3 x 26 x 32.5 厘米
- 淨重: 2.064 千克
- 淨重: 2.186 千克



出版日期 2016-04-19

版本: 1.1.7

12 NC: 8670 000 92213
EAN: 69 23410 71641 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com