



Philips
หูฟังชนิดใส่ในหู

SHE2850



เพิ่มเสียงเบส

ให้เสียงที่ทรงพลัง

หูฟังชนิดใส่ในหูที่ให้เสียงกลมกลืนกันเป็นอย่างธรรมชาติ พร้อมปุ่มควบคุมระดับเสียงบนตัวสายเพื่อปรับระดับเสียงตามต้องการ

ดนตรีคู่หูคุณ

- แมมเหล็กนีโอไดเมียม ช่วยเพิ่มพลังเสียงเบสและความไว
- ช่องเสียงคู่จะรักษาสสมดุลของเสียงแหลมและเสียงเบส

ลงตัวกับตัวตนและไลฟ์สไตล์ของคุณ

- ตัวจับเสียงขนาด 15 มม. ช่วยให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย
- ฟองน้ำรองหูฟังที่ช่วยให้ใส่สบายยิ่งขึ้นและฟังเสียงเบสได้ดียิ่งขึ้น

นำติดตัวไปได้เสมอ

- กระจเป่าใส่สำหรับป้องกันหูฟังของคุณเมื่อไม่ใช้งาน
- การออกแบบแบบ Flexi-Grip ที่ทนทาน ทำให้เชื่อมต่อได้อย่างยืดหยุ่น
- ปุ่มควบคุมระดับเสียงในสายที่ทำให้ปรับระดับเสียงได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- ระบบเสียง: เบ็ด
- ไดอะแฟรม: Mylar dome
- ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
- การตอบสนองต่อความถี่: 12 - 22 000 เฮิรตซ์
- คอยล์เสียง: ทองแดง
- ความต้านทาน: 16 โอห์ม
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 50 mW
- ความไว: 106 dB
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 15 มม.
- ประเภท: ไดนามิก

การเชื่อมต่อ

- การต่อสายเคเบิล: ขนานสองสาย, สมมาตร
- ความยาวสายเคเบิล: 1.0 ม.
- ช่องเสียบ: สเตอริโอ 3.5 มม.
- ผิวของตัวเชื่อมต่อ: ชูบนิกเกิล
- ประเภทสายเคเบิล: ทองแดง

สะดวกสบาย

- การควบคุมระดับเสียง

อุปกรณ์เสริม

- กระเป๋าใส่

คานในกล่อง

- น้ำหนักสุทธิ: .526 กก.
- คานในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 18.4 x 18 x 11.8 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: .396 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: .13 กก.

คานนอกกล่อง

- น้ำหนักสุทธิ: 9.6 กก.
- คานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 38.3 x 38.1 x 50 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 2.976 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 6.624 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 10 x 17.5 x 2.8 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: .066 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: .031 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: .035 กก.

ไฮไลต์

ตัวขับเคลื่อนขนาด 15 มม.

ขนาดเล็กกระทัดรัดสวมใส่สบายแต่ใหญ่พอที่จะทำให้พลังเสียงที่สดใส ไม่ผิดเพี้ยน ตัวขับเคลื่อนขนาด 15 มม. จึงเป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความบันเทิงในเสียงเพลงของคุณ

กระเป๋าใส่สำหรับพกพา

เก็บรักษาหูฟังของคุณและป้องกันสายพันกันเมื่อไม่ใช้หูฟัง โดยอย่างง่าย ด้วยกระเป๋าใบนี้

ฟองน้ำรองหูฟังที่สวมสบาย

ด้วยรูปแบบพิเศษและวัสดุชนิดเยี่ยมของฟองน้ำรองหูฟัง จึงสวมใส่ได้กระชับพอดีและมีความสบายอย่างยิ่ง สามารถป้องกันเสียงดังเล็ดลอดออกมาและเพิ่มพลังเสียงเบสอีกด้วย ฟองน้ำรองหูฟังนี้ได้รับการออกแบบให้โค้งกระชับกับใบหูได้อย่างพอดี

รูปทรง Flexi-Grip

ชิ้นส่วนที่มีความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นได้ ช่วยป้องกันสายเคเบิลที่เชื่อมต่อไม่ให้เสียหายจากการหักงออยู่เสมอ

ปุ่มควบคุมระดับเสียงไมสาย

ปรับระดับเสียงในระดับที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเดินไปปรับที่ชุดเครื่องเสียง

แม่เหล็กนีโอไดเมียม

นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่างยิ่ง เพื่อความไวของคอยล์เสียงที่มากขึ้น การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น และคุณภาพเสียงโดยรวมที่ดีขึ้น

ช่องเสียงคู่

ช่องเสียงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรักษาสสมดุลของอากาศของเสียงแหลมและช่องเสียงเบสเพื่อคุณภาพเสียงที่ลงตัว



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 3.0.4

12 NC: 9082 100 06513
EAN: 87 10895 93674 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com