



Philips  
耳塞

粉红色

SHE3900PK

## 浑厚的低音

椭圆声管，让音乐更出色

优质耳塞具有卓越的低音、完美舒适度和极佳的外观。高效的扬声器驱动器带来震撼的音效。椭圆声管配有 3 种耳罩尺寸，确保完美贴合和深沉的低音效果。真空金属外壳尽显时尚和经典。

### 优质音效

- 小巧而高效的扬声器可带来震撼的音效和饱满的低音
- 椭圆管插入式设计，隔绝噪音并带来浑厚低音

### 持久的舒适感

- 软质硅胶耳罩具有 3 种尺寸，佩戴贴合舒适
- 人体工程学椭圆声管，佩戴更稳固舒适

### 耐用性更高

- 带纹路的减压口，持久耐用，持握稳固

# PHILIPS

耳塞  
粉红色

## 规格

### 声音

- 频率响应: 10 - 22 000 赫兹
- 隔音膜: PET
- 磁铁型: 钕制
- 音圈: CCAW
- 单元直径: 8.6 毫米
- 灵敏度: 107 分贝
- 最大输入功率: 20 mW
- 阻抗: 16 ohm

### 连接

- 线缆类型: 铜制
- 线缆接口: 对称
- 接口末端: 镀金
- 线缆长度: 1.2 米
- 连接口: 3.5 毫米

### 外箱

- 长度: 38 厘米
- 用户包装数量: 24
- 宽度: 21 厘米
- 总重: 1,248 千克
- 高度: 15 厘米
- GTIN: 1 69 23410 72913 6
- 净重: 0,2520 千克
- 自重: 0,9960 千克

### 内箱

- 长度: 17,9 厘米

- 用户包装数量: 3
- 宽度: 9,5 厘米
- 高度: 6 厘米
- 净重: 0,0315 千克
- 总重: 0,124 千克
- 自重: 0,0925 千克
- GTIN: 2 69 23410 72913 3

### 包装尺寸

- 高度: 17,5 厘米
- 包装类型: 样品
- 货架摆放类型: 样品
- 宽度: 5 厘米
- 厚度: 3,2 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 23410 72913 9
- 总重: 0,034 千克
- 净重: 0,0105 千克
- 自重: 0,0235 千克

### 产品尺寸

- 高度: 2,1 厘米
- 宽度: 1,3 厘米
- 厚度: 1,3 厘米
- 重量: 0,0105 千克


### 设计

- 颜色: 樱花粉

SHE3900PK/00

## 产品亮点

### 3 种尺寸的耳塞套



提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。

### 小巧而高效的扬声器



小巧而高效的扬声器可确保完美贴合，并带来具有饱满低音的精准音效，是您聆听享受的理想之选。

### 人体工程学椭圆声管

人体工程学椭圆声管，佩戴更稳固舒适

### 椭圆管插入式设计

椭圆管插入式设计，隔绝噪音并带来浑厚低音

### 带纹路的减压口

带纹路的减压口为耳机线缆和插头之间提供了安全而又灵活的接合点。



发行日期 2024-03-12

版本: 3.0.7

EAN: 69 23410 72913 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com