



Philips
入耳式耳机

8.6 毫米驱动器 / 半封闭式后盖
耳塞

SHE8100SL

始终提供深沉纯净的低音效果

坚硬金属外壳

飞利浦 SHE8100 耳塞拥有高品质驱动器，提供真正的低音效果；坚固的铝质外壳，带来纯净的声音。椭圆声管确保人体工程学的舒适贴合。

随时准备出发

- 抗缠结滑块，让您的线缆井井有条
- 耐用的软质耳挂，增强耳机与线缆的连接

享受优质声音

- 坚固的铝质外壳可防止振动，带来清晰音质
- 重新设计的 8.6 毫米驱动器，提供深沉的低音响应

佩戴极为舒适

- 曲线型外壳和椭圆声管设计，实现人体工程学的舒适
- 硅制耳罩有 3 种尺寸备选，让您随意配戴

PHILIPS

产品亮点

铝质外壳



耳机的外壳采用坚固的铝金属制成，可防止振动，带来纯净的音效。此外，还可以避免日常使用时的耳机磨损。

抗缠结滑块



智能抗缠结滑块，只需滑动一下，便可帮助您轻松地两个耳机线整洁放置。无需再为线缆缠结费心！

耐用的软质耳挂连接

耳机与线缆之间的连接器柔软耐用且灵活，可帮助您有效防止因反复掰折可能造成的线缆损坏。

椭圆声管

耳塞经过精确设计，可舒适贴合任何耳形。人体工程学椭圆声管和曲线型结构，始终营造稳固舒适的最佳贴合体验。

重新设计的 8.6 毫米驱动器



重新设计的 8.6 毫米驱动器，提供深沉的低音响应

3 种尺寸硅制耳罩



耳塞随附从小到大 3 种尺寸耳罩备选，总有一款会完美贴合您的耳朵。

规格

声音

- 原声系统：半封闭式
- 频率响应：8 - -24 000 赫兹
- 隔音膜：Mylar 聚酯锥形
- 阻抗：16 欧姆
- 磁铁型：钕制
- 类型：动态
- 音圈：铜制
- 单元直径：8.6 毫米
- 灵敏度：107 分贝
- 最大输入功率：30 mW

连接

- 接口：3.5 毫米立体声
- 线缆类型：OFC
- 线缆接口：两边、对称
- 接口末端：镀金
- 线缆长度：1.2 米

设计

- 颜色：冰川灰



发行日期 2024-03-12

版本：3.1.6

EAN: 69 25970 70064 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com