

Philips  
带麦克风的耳机

32 毫米驱动器 / 封闭式  
贴耳式

SHL3065WT



## 清晰震撼的低音效果

### 带麦克风的 DJ 款式监听耳机

此款源于 DJ 的耳机可产生震撼的音效和强劲低音。与旋转式软垫耳罩设计一道，在出行时为您带来完美的听觉体验。

#### 轻便舒适，适合长时间使用

- 可调节的耳罩和头带，根据您的头形量身定做
- 柔软的透气型耳垫，适合长时间聆听

#### 完美地聆听体验

- 32 毫米扬声器驱动器为您带来强劲的动态音效
- 闭合式声学系统可带来出众的隔音效果


#### 便利性

- 1.2 米线缆，方便您外出时轻松享受音乐
- 紧凑型平折设计，便于外出时存放
- 线控式麦克风和收听按钮，轻松进行免提通话

**PHILIPS**

## 产品亮点

### 1.2 米长的线缆



1.2 米线缆，方便您外出时轻松享受音乐

### 32 毫米扬声器驱动器



32 毫米高功率驱动器为您带来清澈、细腻而自然的音质。

### 可调节的耳罩、头带



可调节的耳罩和头带，根据您的头形量身定做

### 封闭式声学系统



封闭式声学系统可带来出众的隔音效果，有效阻隔环境噪音

### 紧凑型平折设计

这些 DJ 监听式耳机可以折叠，便于携带和存放，可在外出时为您带来出众的体验。

### 线控式麦克风和收听按钮



线控式麦克风和收听按钮，轻松进行免提通话

### 柔软耳垫



柔软的透气型耳垫，适合长时间聆听

## 规格

### 声音

- 原声系统：封闭式
- 频率响应：10 - 22,000 赫兹
- 单元直径：32 毫米
- 隔音膜：PET
- 阻抗：24 欧姆
- 磁铁型：钕制
- 类型：动态
- 最大输入功率：1000 毫瓦
- 灵敏度：106 dB

### 连接

- 线缆长度：1.2 米
- 线缆接口：双面
- 连接口：3.5 毫米

### 外形

- 长度：29.7 厘米
- 用户包装数量：6
- 长度：11.7 英寸
- 宽度：21 厘米
- 总重：1.56 千克
- 高度：25.5 厘米
- GTIN: 1 69 23410 73287 7
- 宽度：8.3 英寸
- 高度：10 英寸
- 净重：0.75 千克
- 总重：3.439 磅
- 净重：1.653 磅
- 自重：0.81 千克
- 自重：1.786 磅

### 包装尺寸

- 高度：22.2 厘米
- 包装类型：塑封包装
- 货架摆放类型：两种
- 宽度：19.5 厘米
- 厚度：4.5 厘米
- 高度：8.7 英寸
- 随附产品数量：1
- EAN: 69 23410 73287 0
- 宽度：7.7 英寸
- 总重：0.227 千克
- 厚度：1.8 英寸
- 净重：0.125 千克
- 总重：0.5 磅
- 净重：0.275 磅
- 自重：0.102 千克
- 自重：0.225 磅

### 设计

- 颜色：白色



发行日期 2024-03-12

版本：3.4.6

EAN: 69 23410 73287 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com