



飞利浦  
带麦克风的耳机

32 毫米驱动器 / 封闭式

贴耳式  
轻质头带  
平折设计

SHL5105BK

## 清晰音质

### 具有轻便设计

带上引人注目的 CitiScape Strada，创新设计紧随千变万化的街头时尚。其灵感源于极为时尚的都市人，超薄轻便耳机为您呈现纯净的音质，紧跟流行趋势的织布头带让您始终保持极致舒适，走在时尚前沿。

#### 随时随地陶醉于音乐之中

- 32 毫米高功率驱动器，带来清晰音效
- 开放式声学设计，带来自然音效

#### 专为方便使用而设计

- 使用内置麦克风，从聆听音乐切换为接听来电

#### 精心设计，与众不同

- 设计新颖的精织头带套

#### 无比舒适

- 超薄轻便头带，带来卓越的舒适度

# PHILIPS

## 带麦克风的耳机

32 毫米驱动器 / 封闭式 贴耳式, 轻质头带, 平折设计

# 规格

### 声音

- 原声系统: 开放
- 隔音膜: Mylar 聚酯锥形
- 频率响应: 19 - 21 500 赫兹
- 阻抗: 32 欧姆
- 磁铁型: 钕制
- 最大输入功率: 32 毫瓦
- 灵敏度: 104 dB
- 单元直径: 32 毫米
- 类型: 动态
- 音圈: CCAW

### 连接

- 线缆接口: 两边平行、对称
- 线缆长度: 1.2 米
- 接口: 3.5 毫米立体声
- 接口末端: 24k 镀金
- 兼容于: iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony Ericsson
- 线缆类型: OFC

### 产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 14.5 x 17 x 3 厘米
- 重量: 0.065 千克

### 包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 17 x 22.5 x 3.5 厘米
- 净重: 0.065 千克
- 总重: 0.13 千克
- 自重: 0.065 千克
- EAN: 69 23410 72468 4
- 货架摆放类型: 两种
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 塑封包装


### 外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高)): 19 x 12.5 x 24 厘米
- 净重: 0.195 千克
- 总重: 0.53 千克
- 自重: 0.335 千克
- GTIN: 1 69 23410 72468 1
- 用户包装数量: 3

SHL5105BK/00


# 产品亮点

## 32 毫米高功率驱动器




32 毫米高功率驱动器, 带来清晰、细腻自然的音效。让人随时随地陶醉在每串音符和每一丝细节之中。

## 精织头带套



源于具有艳丽色彩鞋带的时尚运动鞋鞋带, CitiScape Strada 的头带裹有精织织物套, 让您在享受音乐的同时沉浸在时尚的舒适感之中。

## 超薄轻便头带



CitiScape 头带采用超薄和轻便音管精心打造, 以确保舒适度。饰以金属棒, 增强耐用性。

## 开放式声学设计



开放式贴耳声学设计带来自然音效, 在您陶醉在音乐中时还能了解所处的环境。



发行日期 2017-03-17

版本: 3.0.7

12 NC: 8670 001 08943  
EAN: 69 23410 72468 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)