



Philips
Hovedtelefoner med krog

Udskiftelige ørekapselmønstre

SHL8800



Skab dit eget design

Skift hovedtelefonernes puder med et af de medfølgende par

Oplev den klare lydgenivelse og stærke bas leveret af højttalere i høj kvalitet. Du kan også vælge et af de 4 designercovers, som giver et fantastisk look. Disse hovedtelefoner sætter din musik og stil i centrum.

Musik til dine ører

- 40 mm højttalerdriver giver lyd uden forvrængning.
- Lukket design udelukker lyd udefra
- Nyd den bedste ydelse i klassen og få optimal lyd kvalitet.
- 24-karat forgyldt stik sikrer en ultrapålidelig tilslutning.
- Højtlydende højttalere leverer rungende lyd og kraft

Som skabt til dig

- Ørepuder forbedrer bærekomforten og basgenivelsen.
- Ultra-bløde puder på hovedbøjlen giver maksimal bærekomfort
- Vælg den udskiftelige pude, der passer til din stil

Altid klar

- Da de er flade, når de foldes sammen, passer de nemt i rejsetaske
- Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 14,5 x 17,5 x 6,7 cm
- Vægt: 0,139 kg

Lyd

- Akustisk konstruktion: lukket
- Magnet: Neodym
- Svingspole: CCAW
- Membran: Mylar Dome
- Frekvenskurve: 15 - 24.000 Hz
- Impedans: 32 ohm
- Max. belastning: 100 mW
- Følsomhed: 107 dB
- Højtalerdiameter: 40 mm
- Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

- Kabeltilslutning: enkeltsidet kabel
- Kabellængde: 1,2 m
- Stik: 3,5 mm

- Stik-finish: forgyldt
- Kabeltype: OFC

Emballagens mål

- Type af hyldeplacering: Dummy
- Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 22 x 4,5 cm
- Bruttovægt: 0,33 kg
- Nettovægt: 0,152 kg
- Taravægt: 0,178 kg
- EAN: 87 12581 49856 6
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Dummy

Yderemballage

- Bruttovægt: 1,158 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 21 x 15,5 x 22,5 cm
- Nettovægt: 0,456 kg
- Taravægt: 0,702 kg
- EAN: 87 12581 49857 3
- Antal forbrugereballager: 3

Vigtigste nyheder

40 mm højtalerdriver

40 mm højtalerdriver er fremstillet af et mylar komposit-materiale, så du får et meget følsomt og kraftigt element, der leverer lyd uden hørbar forvrængning.

Lukket design

Lyde udefra bliver effektivt lukket ude, mens lyden i hovedtelefonerne holdes i et forsejlet kammer, der sikrer perfekt lydgenivelse. Det gør hovedtelefonerne perfekte til lytning af livemusik eller studieoptagelser.

Enestående lyd kvalitet

Akustisk afstemt konstruktion og høj kvalitets kapsler sikrer klassens bedste lydgenivelse.

24-karat forgyldt stik

Du kan være sikker på, at den kostbare guldbelægning på stikket vil give dig en mere pålidelig tilslutning, så du får en bedre lyd kvalitet.

Bekvemme ørepuder

Ørepudernes specielle form og det luksuriøse materiale, de er fremstillet af, sikrer, at de sidder perfekt og derfor er så behagelige som muligt at bære. De forhindrer lydudslip og forbedrer også bassen. Ørepuderne er udformet på en sådan måde, at de slutter perfekt til området omkring øret.

Real Flat-sammenfoldning

Hovedtelefonerne er designet til at kunne foldes helt sammen, så de nemt kan være i din rejsetaske.

1,2 m kabel

Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.

Rungende lyd og kraft

Højtalerdriveren er lavet af mylar komposit-materiale, der giver et meget følsomt, men dog kraftfuld element, som muliggør fantastisk udgangseffekt og hi-fi-lyd uden hørbar forvrængning.

til maksimal bærekraft

Ultra-bløde puder på hovedbånd i stof matcher ørepuderne og giver tætsluttende og sikker pasform på hovedet, uden at trykke på kraniet.

Udskiftelige puder

Vælg ét af de udskiftelige pudesæt til øresnegl med hver sin stil og farve, så det passer til din smag og stemning.



Udgivelsesdato
2011-12-08

Version: 5.1.11

12 NC: 8670 000 55396
EAN: 87 12581 49856 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com