



Philips
Hoofdtelefoon met
hoofdband

Verwisselbare oorschelpen

SHL8800



Leven volgens uw eigen ontwerp

Kies de caps die het beste bij uw look passen

De kwaliteitsluidsprekers bieden een helder geluid met een krachtige bas. Dankzij 4 setjes designcaps kunt u altijd de beste look kiezen. Deze hoofdtelefoon gaat perfect samen met uw muziek én uw stijl.

Muziek in uw oren

- De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming
- Het gesloten ontwerp blokkeert achtergrondgeluiden
- Geniet van optimale prestaties en een optimale geluidskwaliteit
- De 24-karaats vergulde plug levert een zeer betrouwbare verbinding
- Hoogwaardige luidsprekers zorgen voor een krachtig geluid en veel vermogen

Passend voor iedereen

- Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons
- Ultrazachte hoofdbandkussens voor ultiem draagcomfort
- Kies de vervangbare cap die het best overeenkomt met uw eigen stijl

Altijd klaar om te vertrekken

- Plat wanneer opgevouwen en past eenvoudig in uw reistas
- Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):
14,5 x 17,5 x 6,7 cm
- Gewicht: 0,139 kg

Geluid

- Akoestisch systeem: gesloten
- Magneettype: Neodymium
- Spreekspoel: CCAW
- Diafragma: Mylar-dome
- Frequentiebereik: 15 - 24.000 Hz
- Impedantie: 32 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 100 mW
- Gevoeligheid: 107 dB
- Diameter van de luidspreker: 40 mm
- Type: Dynamisch

Connectiviteit

- Kabelaansluiting: enkele kabel
- Kabellengte: 1,2 m
- Connector: 3,5 mm

- Afwerking van de aansluiting: verguld
- Type kabel: OFC

Afmetingen van de verpakking

- Type schap: Dummy
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
19,5 x 22 x 4,5 cm
- Brutogewicht: 0,33 kg
- Nettogewicht: 0,152 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,178 kg
- EAN: 87 12581 49856 6
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy

Omdoos

- Brutogewicht: 1,158 kg
- Omdoos (L x B x H): 21 x 15,5 x 22,5 cm
- Nettogewicht: 0,456 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,702 kg
- EAN: 87 12581 49857 3
- Aantal consumentenverpakkingen: 3

Kenmerken

Luidspreker van 40 mm

De luidspreker van 40 mm is gemaakt van samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare vervorming weergeeft.

Gesloten ontwerp

Omringende geluiden worden perfect geblokkeerd terwijl het geluid vanuit de hoofdtelefoon in een afgesloten ruimte wordt bewaard voor perfecte kwaliteit. Dit maakt de hoofdtelefoon uitermate geschikt voor gebruik bij live-muziek of opnamesessies.

Uitstekende geluidskwaliteit

Het akoestische ontwerp en de uitstekende drivers leveren optimale audioprestaties.

24-karaats vergulde plug

De waardevolle goudmetalen afwerking op de plug zorgt voor een verbinding met een grotere betrouwbaarheid en een betere audiokwaliteit.

Comfortabele oorkussens

De speciale vorm en luxe materialen die voor de oorkussens worden gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om uw oor passen.

Zeer plat opvouwbaar

De hoofdtelefoon kan worden opgevouwen, zodat hij moeiteloos in uw reistas past.

Snoer van 1,2 m

De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.

Een krachtig geluid en veel vermogen

De luidsprekerdriver is gemaakt van samengesteld mylar voor een zeer gevoelig en toch krachtig element dat zorgt voor een superkrachtig vermogen en een geweldig geluid zonder hoorbare vervorming.

voor uitiem draagcomfort

De ultrazachte hoofdbandkussens zijn bekleed met dezelfde stof als de oorkussens en passen goed op het hoofd zonder extra druk uit te oefenen.

Vervangbare caps

Kies een van de drie vervangbare capsets, elk met hun eigen stijl en kleur, zodat deze jouw smaak en stemming weergeven.

