

Philips
Hodetelefoner med
hodebøyle

Utbyttbare mønstre til øretelefoner

SHL8800



Design deg selv

Bytt dekslene med ett av designene som følger med

Opplev den klare lydgjengivelsen og sterke bassen fra høyttalere av høy kvalitet. Du kan også velge ett av de fire designerdekslene for å få en flott stil. Disse hodetelefonene handler om din musikk og din stil.

Musikk i dine ører

- 40 mm høyttalerdriver for forvrengningsfri lyd
- Lukket typedesign lukker ute støy fra omgivelsene
- Nyt den beste ytelsen i klassen og optimal lyd kvalitet
- 24 k forgytt plugg for ultrapålitelig tilkobling
- Høyttalere med stor ytelse gir rungende lyd og effekt

Laget for å passe deg

- Øreputer som forbedrer brukskomforten og bassgjengivelsen
- Ekstra myke hodebåndputer for overlegen komfort
- Velg det dekselet som passer til din stil

Alltid klar

- Kan legges flatt sammen slik at de lett får plass i reisevesken
- En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 14,5 x 17,5 x 6,7 cm
- Vekt: 0,139 kg

Lyd

- Akustisk system: lukket
- Magnettype: Neodym
- Talespole: CCAW
- Membran: Mylar-dome
- Frekvensområde: 15–24 000 Hz
- Impedans: 32 ohm
- Maksimal inngangseffekt: 100 mW
- Følsomhet: 107 dB
- Høytalerdiameter: 40 mm
- Type: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Kabeltilkobling: ensidig kabel
- Kabellengde: 1,2 m
- Kontakt: 3,5 mm

- Kontaktoverflate: gullbelagt
- Kabeltype: OFC

Mål, emballasje

- Type hylleplassering: Modell
- Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 22 x 4,5 cm
- Bruttovekt: 0,33 kg
- Nettovekt: 0,152 kg
- Taravekt: 0,178 kg
- EAN: 87 12581 49856 6
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Modell

Ytre eske

- Bruttovekt: 1,158 kg
- Yttereske (L x B x H): 21 x 15,5 x 22,5 cm
- Nettovekt: 0,456 kg
- Taravekt: 0,702 kg
- EAN: 87 12581 49857 3
- Antall emballasjer: 3

Høydepunkter

40 mm høytalerdriver

Høytalerdriveren på 40 mm er laget av komposittmaterialet mylar, som gir et høyfølsomt, men likevel kraftig element som gjengir lyd uten hørbar forvrengning.

Lukket typedesign

Lyder rundt deg stenges helt ute, mens lyd fra hodetelefonene blir værende i et forseglet kammer, slik at lyd kvaliteten blir perfekt. Dette gjør at hodetelefonene passer utmerket til overvåking av livemusikk eller innspilling.

Enestående lyd kvalitet

Akustisk design og høykvalitetsdrivere sørger for den beste lyd telsen i klassen.

24 k forgylt plugg

Pluggen har en finish i edelmetall, noe som gir en mer pålitelig tilkobling og dermed bedre lyd kvaliteten.

Komfortable øreputer

Den spesielle formen og de luksuriøse materialene som brukes i øreputene, sikrer en perfekt tilpasning for maksimal komfort. De forhindrer også lydlekkasje og forsterker bassytelsen. Øreputene er formet på en slik måte at de omslutter øret perfekt.

Real Flat sammenleggbar

Hodetelefonene er utformet slik at de kan legges flatt sammen og lett får plass i reisevesken.

1,2 m kabel

En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.

For rungende lyd og effekt

Høytalerdriveren er laget av komposittmaterialet mylar, som gir et høyfølsomt, men likevel kraftig element som gir suveren effekt ut og leverer Hi-Fi-lyd uten noen hørbar forvrengning.

for overlegen komfort

De ekstra myke hodebåndputene har trekk som matcher øreputene, og gir sikker og behagelig passform over hodet uten å stramme.

Deksler som kan byttes ut

Velg mellom tre øreplugg capsett med forskjellig design og farger etter smak og humør.



Utgivelsesdato
2012-01-20

Versjon: 5.1.11

12 NC: 8670 000 55396
EAN: 87 12581 49856 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com