



Philips  
Słuchawki z pałąkiem na  
głowę

SHL8800



## Znajdź swój styl

Wymieniaj nasadki douszne na te, które bardziej Ci się podobają

Ciesz się czystą reprodukcją dźwięku i potężnymi basami dzięki głośnikom wysokiej jakości. Do wyboru masz 4 eleganckie obudowy. Te słuchawki wspaniale odtwarzają muzykę i fantastycznie wyglądają.

### Muzyka dla Twoich uszu

- Przetwornik 40 mm zapewnia dźwięk bez zniekształceń
- Konstrukcja typu zamkniętego blokuje hałas otoczenia
- Najlepsza w swojej klasie wydajność i jakość dźwięku.
- Połączana wtyczka (24-karatowym złotem) to niezawodne połączenie
- Głośniki o wysokiej wydajności zapewniają donośny i potężny dźwięk

### Pasują do Ciebie i Twojego stylu życia

- Wybierz wymienne nakładki, które pasują do Twojego stylu
- Wyjątkowo miękkie poduszki na pałąku zapewniają niespotykany komfort
- Elementy nauszne zwiększają komfort użytkowania i jakość niskich tonów

### Zawsze gotowe do drogi

- Płaskie po złożeniu — łatwo mieszczą się w kieszeni
- Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Dane techniczne

### Dźwięk

- System akustyczny: Zamknięty
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Cewka drgająca: CCAW
- Membrana: Mylarowa kopułka
- Pasmo przenoszenia: 15–24 000 Hz
- Impedancja: 32 omów
- Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
- Czułość: 107 dB
- Średnica głośnika: 40 mm
- Typ: Dynamiczne

### Możliwości połączeń

- Połączenie przewodowe: Przewód jednostronny
- Długość przewodu: 1,2 m
- Złącze: 3,5 mm, stereo
- Wykończenie złącza: Pozłacane 24-karatowym złotem
- Typ przewodu: OFC

### Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 19,5 x 22,2 x 4,5 cm
- Waga brutto: 0,35 kg
- Waga netto: 0,15 kg
- Ciężar opakowania: 0,2 kg
- EAN: 87 12581 49856 6
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Pudełko

### Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 2,96 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 20,5 x 15 x 22 cm
- Waga netto: 0,45 kg
- Ciężar opakowania: 2,51 kg
- EAN: 87 12581 49857 3
- Liczba opakowań konsumenckich: 3

## Zalety

### Przetwornik 40 mm

Przetwornik 40 mm jest wykonany z kompozytowego mylaru, dzięki czemu jest bardzo czuły, ma dużą moc, a zniekształcenia dźwięku nie są słyszalne.

### Konstrukcja typu zamkniętego

Dźwięki z otoczenia są doskonale tłumione, a muzyka ze słuchawek pozostaje w szczelnej czaszy, aby zapewnić idealną jakość. Dzięki temu słuchawki wspaniale nadają się do odsłuchu podczas koncertów lub sesji nagraniowych.

### Doskonała jakość dźwięku

Konstrukcja uwzględniająca parametry akustyczne i wysokiej jakości przetworniki zapewniają najlepszą w swojej klasie jakość dźwięku.

### Pozłacana wtyczka

Wykończenie wtyczki wykonane z metalu szlachetnego zapewnia bardziej niezawodne połączenie i lepszą jakość dźwięku.

### Wygodne elementy nauszne

Specjalny kształt i luksusowe materiały wykorzystane w elementach nausznych zapewniają idealne dopasowanie i maksymalny komfort. Zapobiegają także stratom sygnału i polepszają jakość niskich tonów. Kształt elementów nausznych umożliwia ich dokładne dopasowanie do ucha użytkownika.

### Składane na płasko

Słuchawki można złożyć na płasko i włożyć do torby.

### Przewód o długości 1,2 m

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.

