



Philips  
Căști cu bandă de susținere

SHL8800



## Creați-vă propriul stil

Schimbați-vă designul căștilor cu una din variantele propuse

Savurați sunetul clar și basul puternic furnizate de difuzoarele de înaltă calitate. Puteți de asemenea alege unul din cele 4 propuneri elegante pentru un aspect grozav. Aceste căști sunt perfecte pentru muzica și stilul dumneavoastră.

### Muzică pentru plăcerea dumneavoastră

- Difuzorul de 40 de mm generează sunete fără distorsiuni
- Designul ergonomic blochează zgomotul ambiant
- Savurați performanța maximă și calitatea optimă a sunetului
- Conector cu aur de 24k pentru o conectare de înaltă calitate
- Difuzoarele de calitate oferă un sunet puternic, cu bas profund

### Conceput pentru dumneavoastră și stilul dumneavoastră de viață

- Alegeți ornamentele care corespund stilului dvs.
- Pernuțe moi pentru banda de fixare pe cap, pentru creșterea confortului
- Pernuțele pentru căști cresc confortul la purtare și răspunsul basului

### Mereu pregătit

- Pliate perfect, încap cu ușurință în geanta de călătorie
- Cablu de 1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior

# PHILIPS

sense and simplicity

## Specificații

### Sunet

- Sistem acustic: Închis
- Tip magnet: Neodim
- Bobină: CCAW
- diafragmă: dom mylar
- Răspuns în frecvență: 15 - 24.000 Hz
- Impedanță: 32 Ohm
- Putere maximă de intrare: 100 mW
- Sensibilitate: 107 dB
- Diametru difuzor: 40 mm
- Tip: Dinamic

### Conectivitate

- Conexiune prin cablu: Cablu pe o singură parte
- Lungime cablu: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm stereo
- Finisaj conector: Placat cu aur de 24 k
- Tip cablu: OFC

### Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 19,5 x 22,2 x 4,5 cm
- Greutate brută: 0,35 kg
- Greutate netă: 0,15 kg
- Greutate proprie: 0,2 kg
- EAN: 87 12581 49856 6
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie

### Cutie exterioară

- Greutate brută: 2,96 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 20,5 x 15 x 22 cm
- Greutate netă: 0,45 kg
- Greutate proprie: 2,51 kg
- EAN: 87 12581 49857 3
- Număr de ambalaje: 3

## Repere

### Difuzor de 40 mm

Difuzorul de 40 de mm realizat din mylar generează un volum puternic fără distorsiuni.

### Design ergonomic

Zgomotele din jur sunt perfect blocate, iar sunetul de calitate produs de căști este închis într-o incintă izolată. Astfel, aceste căști sunt perfecte pentru monitorizare în timpul ședințelor de înregistrare live sau în studio.

### Sunet de înaltă calitate

Designul destinat performanței acustice și difuzoarele de înaltă calitate asigură performanțe audio de vârf.

### Conector placat cu aur de 24k

Asigurați o conexiune perfectă și un sunet de calitate cu ajutorul conectorului placat cu aur.

### Pernuțe confortabile pentru căști

Forma specială și materialele deosebite utilizate pentru pernuțele pentru căști asigură o potrivire perfectă pentru confort maxim. Împiedică pierderile audio și cresc calitatea tonurilor de bas. Pernuțele pentru căști sunt create într-o formă ce se potrivește perfect zonei din jurul urechii.

### Pliere perfectă

Căștile sunt proiectate pentru a fi pliate, astfel încât să încapă ușor în geanta de călătorie.

### Cablu de 1,2 m

Cablul care vă permite să purtați playerul așa cum doriți.



Data apariției 2010-09-13

Versiune: 5.1.10

12 NC: 8670 000 55396  
EAN: 87 12581 49856 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)